

Cable 3m USB C a DVI - Adaptador USB Tipo C Monomodo (Modo Alt DP HBR2) 1080p a Video Digital - Funciona con Thunderbolt 3 - de Laptop a Monitor DVI

ID del Producto: CDP2DVI3MBNL



Este cable de USB-C a DVI le permite conectar su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor de computadora DVI con un solo cable, lo que le proporciona una solución cómoda y sin complicaciones.

El cable adaptador de USB-C a DVI le permite aprovechar las capacidades de video integradas en su conexión USB-C, para ofrecer una asombrosa calidad de imagen en resoluciones de hasta 1920 x 1200.

Además, el cable de video USB-C es compatible con pantallas de 1080p, lo que lo convierte en un gran accesorio para el hogar, la oficina u otros entornos de trabajo.

Con un tamaño de 3m de longitud, este cable de ordenador monitor ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cableado, garantizando una instalación ordenada y profesional. Para las instalaciones más cortas, también ofrecemos un cable de 1m (CDP2DVIMM1MB) y uno de 2m (CDP2DVIMM2MB), lo que le permite elegir la longitud de cable adecuada para sus necesidades de instalación personalizada.

El conector USB-C reversible ofrece una conexión fácil y cómoda. Para garantizar un funcionamiento e instalación sencillos, este cable USB-C a DVI funciona con ordenadores Windows y Mac y admite una instalación fácil plug-and-play.

Nota: Su puerto USB-C debe soportar DisplayPort sobre USB-C (DP Alt Modo) para que funcione con este adaptador.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte dispositivos USB-C o Thunderbolt 3 a pantallas DVI
- Ideal para entornos de oficina en casa o trabajo en oficina convencional
- Disfrute de imágenes mejoradas, gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200

Características

- **COMPATIBILIDAD DE LA PANTALLA:** Probada con monitores DVI-Digital (monoenlace) Dell, Samsung, Asus, Acer y LG y proyectores como Sony, Christie, LG, NEC, Epson. Ideal para dirigir en salas de juntas/oficinas
- **RENDIMIENTO:** Cable USB-C de 3 metros (DP 1.2 Alt Mode HBR2) a DVI-D monoenlace que soporta 1920x1200/1080p a 60Hz | Paso de EDID | Negro | Compatible con Thunderbolt 3
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Minimiza la pérdida de señal y los puntos de fallo. El diseño delgado y flexible con chip adaptador incorporado en el conector DVI reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la empresa o la oficina en casa
- **COMPATIBILIDAD:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre, ZBook y Chromebooks
- **FÁCIL DE USAR:** El cable adaptador de video ha sido probado para garantizar la compatibilidad con dispositivos USB Tipo C DP Modo Alt o TB3. Configuración plug & play sin drivers con macOS, iPadOS, Windows 10, Linux, Chrome OS y Android

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL103 Parade - PS171

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) 1 - DVI-D (25 pines)
------------	--

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Al utilizarse con este adaptador, puede que algunos monitores DV de doble enlace manufacturados antes de 2014 tengan resoluciones limitadas Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.
Nota	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]

Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	5.0 oz [141.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [150.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a DVI
---------------------	-----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.