

3 m USB-C naar DVI kabel - 1920 x 1200 - zwart

Productcode: CDP2DVI3MBNL



Met deze USB-C naar DVI kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgerust apparaat aansluiten op een DVI computerscherm met slechts één kabel, voor een comfortabele oplossing zonder kabelwarboel.

Met de USB-C naar DVI adapterkabel kunt u de videocapaciteiten benutten van uw USB-C aansluiting, voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit bij resoluties tot 1920 x 1200.

Bovendien is de USB-C videokabel neerwaarts compatibel met 1080p schermen, en dus een geweldig accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Deze 3 m lange computer monitorkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor kortere installaties bieden wij ook een 1 m (CDP2DVIMM1MB) en een 2 m (CDP2DVIMM2MB) USB-C naar DVI kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw eigen installatie voorkeur kunt kiezen.

De omkeerbare USB-C connector biedt eenvoudige en comfortabele aansluiting. Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB-C naar DVI kabel met zowel Windows als Mac computers en ondersteunt eenvoudige plug & play-installatie.

De CDP2DVI3MBNL wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Connect USB-C or Thunderbolt 3 devices to DVI displays
- Ideal for home office or work desk environments
- Experience enhanced imaging with support for resolutions up to 1920x1200

Eigenschappen

- Geniet van verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920 x 1200
- Verminder kabelwarboel met een gecombineerde USB-C naar DVI adapter en monitorkabel
- Maak de perfecte verbinding met een beeldschermkabel die voor elke met USB-C uitgevoerde laptop geschikt is
- Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
- Compatibel met Thunderbolt 3 en USB 3.1 Type-C poorten die DP Alt Mode ondersteunen

Prominence

Garantiebeleid	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 10ft/3m USB C to DVI Cable - USB Type-C to DVI-D Adapter Cable

Hardware

AV-ingang	USB-C
Poorten	1
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 Parade - PS171

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p)



		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
Audiospecificaties		DVI - No Audio Support
<hr/>		
Connector(en)		
	Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
		DVI-D (25-polig)
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij gebruik van deze adapter
		Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.
	Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	9.8 ft [3 m]
	Lengte product	9.8 ft [3 m]
	Breedte product	0.8 in [20 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10 mm]
	Gewicht product	5.0 oz [141 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		



Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar DVI-kabel
-------------	----------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

