Station d'Accueil USB 3.0 Double Écran avec HDMI et DisplayPort 4K - USB 3.0 vers 4x USB-A, Ethernet, HDMI et DP - Station d'Accueil Universelle USB A pour PC pour Mac/Win

Nº de produit: USB3DOCKHDPC

La station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage est conforme aux exigences TAA et comprend un hub USB 3.0 à quatre ports, des connecteurs audio pour casque et microphone, un port de charge rapide USB et un port RJ45 GbE avec Wake-on-LAN (WOL).

Cette station d'accueil PC USB 4K prend en charge un double affichage DisplayPort et HDMI ou un seul écran DP 4K Ultra HD (3840 x 2160p).

Résolutions maximales prises en charge*

*Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Le hub USB intégré dispose de quatre ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Le port de charge rapide USB toujours activé de la station d'accueil USB 3.0 charge vos appareils sans les connecter à votre ordinateur portable et prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, simplifiant ainsi la charge de vos tablettes et autres appareils mobiles.

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire fiable.

Cette station d'accueil PC avec DisplayPort et HDMI est universelle. Elle fonctionne avec les ordinateurs portables Mac et Windows® équipés de ports USB 3.0 et dispose d'un câble USB 3.0 de 60 cm pour une configuration rapide.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Salles de classe

• Laboratoires informatiques

• Administration du réseau et des systèmes

Spécifications techniques

• DOCK COMPLET : Dock USB 3.0 Type-A avec options de double écran (HDMI et DisplayPort), 4 ports USB-A 5Gbps (dont un Fast Charge), Gigabit Ethernet, port audio pour casque et fente K pour fixer le dock

• CONFIGURATION FLEXIBLE DE L'AFFICHAGE : Cette station d'accueil prend en charge différentes options d'affichage avec deux moniteurs DP et HDMI (2048x1152p et 1920x1080p), un seul DP (4K30Hz) OU un seul HDMI (jusqu'à 2560x1440p)

• COMPATIBILITÉ USB-A POUR ORDINATEURS : Cette station d'accueil pour ordinateur portable certifiée DisplayLink fonctionne avec les ordinateurs portables neufs ou anciens de marques telles que HP, Dell, Lenovo, Microsoft Surface Pro et Chromebooks

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION : Cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable est entièrement compatible avec les principaux systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS et Chrome OS

• DE NOMBREUX PORTS USB : Ce réplicateur de ports USB 3.0 dispose d'un hub USB-A à 4 ports en aval (5Gbps SuperSpeed), dont un port de charge rapide BC 1.2 (1,5A) toujours actif qui peut se

charger sans hôte connecté

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Prise en charge 4K	Oui
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Écrans pris en charge	2
	Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1
	ID du chipset	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL817
Performance		
	Wake On Lan	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz/ 2560 x 1600/ 2560 x 1440 (DisplayPort - Affichage unique) 2560 x 1440 (HDMI - Affichage unique) 2048 x 1152 et 2048 x 1152 (DisplayPort et HDMI - Double affichage) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Oui

	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - DisplayPort (20 broches) 1 - HDMI (19 broches) 1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide) 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps) 1 - Fente de verrouillage de sécurité
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	L'écran DisplayPort doit prendre en charge les résolutions 4K La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert) 1 - Activité (jaune)

Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.5 A
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	6.5 A
	Type de prise	N
	Consommation électrique	32.5
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur de câble	2.0 ft [0.6 m]
	Longueur du produit	8.9 in [22.7 cm]
	Largeur du produit	3.0 in [7.6 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Poids du produit	9.8 oz [277.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.7 in [19.6 cm]

	Package Width	10.0 in [25.3 cm]
	Package Height	2.8 in [7.2 cm]
	Poids brut	2.0 lb [0.9 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable
		1 - 2ft [61cm] USB 3.0 Cable
		1 - Adaptateur d'alimentation universel
		3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis