Câble Adaptateur USB C vers DisplayPort 1.2 4K 60Hz - 1m - Câble USB-C vers DisplayPort - HBR2 - Câble Vidéo USB Type-C DP Alt Mode vers Moniteur DP - Fonctionne avec Thunderbolt 3 - Noir

Nº de produit: CDP2DPMM1MB

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou un écran DisplayPort dans votre salle de classe, votre auditorium ou votre salle de conférence

• Installez-le dans votre poste de travail privé ou votre bureau partagé pour rendre votre ordinateur USB-C compatible avec votre écran DisplayPort

• Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz

• Deliver enriched presentations on the go

Spécifications techniques

• COMPATIBILITÉ HÔTE : Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook

• HAUTES PERFORMANCES : le câble noir de 1m USB-C DP Alt Mode to DisplayPort 1.2 (21.6Gbps) prend en charge l'UHD 4K 60Hz (3840x2160), le HBR2, l'audio 5.1ch, le HDCP 2.2/1.4 | 1080p et la compatibilité Thunderbolt 3

• FACILE À UTILISER : Le câble de conversion DisplayPort sur USB-C avec configuration sans pilote fonctionne avec n'importe quel périphérique USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Alt Mode) ; compatible avec macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android et Linux

• CÂBLE D'ADAPTATEUR VIDÉO INTÉGRÉ : le câble USB C vers DisplayPort 1.2 (mâle/mâle) réduit l'encombrement, minimise la perte de signal/les points de défaillance et possède des connecteurs hôtes et d'affichage minces qui s'adaptent aux espaces restreints

• COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS : le câble USB-C vers DP a été testé et vérifié avec une gamme complète d'écrans DP, y compris les marques Dell, Samsung, Asus, Acer et LG

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Entrée AV	USB-C
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	DisplayPort - 1.2
	ID du chipset	Controller: STM32F072CBU6 or VL103
Performance		
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Résolutions numériques max.	3840x2160 @ 60 Hz
	Résolutions prises en charge	1024x768
		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1440
		2560x1600

		3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 20 % à 70 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	3.3 ft [1.0 m]
	Longueur du produit	3.3 ft [1 m]
	Largeur du produit	0.8 in [2 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1 cm]
	Poids du produit	1.2 oz [34 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

	Longueur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
	Largeur du Paquet	7.8 in [19.9 cm]
	Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
	Poids brut	1.7 oz [48.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers DisplayPort
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis