

3 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Produkt ID: CDP2DVI3MBNL



Denna USB-C till DVI-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till en DVI-bildskärm med bara en kabel, vilket gör den till en bekväm och trasselfri lösning.

USB-C till DVI-kabeladaptorn gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din USB-C-anslutning för att leverera fantastisk bildkvalitet vid upplösningar på upp till 1920 x 1200.


Dessutom är USB-C-videokabeln bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin längd på 3 m levererar denna bildskärmskabel en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adaptrar och kablar, vilket garanterar en städad och professionell installation. För kortare anslutningar erbjuder vi även en 1 m (CDP2DVIMM1MB) och en 2 m (CDP2DVIMM2MB) USB-C till DVI-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.

Den reversibla USB-C-kontakten ger en enkel och bekväm anslutning. Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB-C till DVI-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och att den stöder plug-and-play-installation

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till DVI-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller skrivbordsmiljöer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för upplösningar upp till 1920x1200

Funktioner

- Få enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920 x 1200
- Slipp trassel med en kombinerad USB-C till DVI-adapter och bildskärmskabel
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Chipset-ID	VIA/VLI - VL103
	Parade - PS171

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	1024x768
	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
	1920x1200

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	1 - DVI-D (25-stifts)

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Vissa dual-link DVI-skärmar tillverkade innan 2014 kan ha begränsad upplösning vid användning med denna adapter Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.
Obs.	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	5.0 oz [141.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Paketets bredd	5.6 in [14.2 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.3 oz [150.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till DVI-kabel

Warranty
Information

Warranty 3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.