

1 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

Produkt ID: CDP2DPMM1MW



Denna USB-C till DisplayPort-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till en 4K DisplayPort-skärm med bara en kabel, vilket gör den till en bekväm och trasselfri lösning.

USB C till DisplayPort-kabeladaptern gör att du kan utnyttja de videofunktioner som är inbyggda i din USB-C-anslutning för att leverera den häpnadsväckande Ultra HD-kvaliteten på din 4K-skärm och stödja upplösningar på upp till 3840 x 2160.


Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin 1 m längd levererar denna bildskärmskabel en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adapterar och kablar, vilket garanterar en elegant och professionell installation. För längre installationer erbjuder vi även en 1,8 m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) och en 3 m (CDP2DPMM3MW, CDP2DPMM3MB) lång USB-C till DP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina installationsbehov.

Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB C till DisplayPort-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och den tillåter plug-and-play-installation, vilket eliminerar behovet av ytterligare program eller drivrutiner.

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till DP-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller gemensamma arbetsstationer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- Leverera bättre presentationer

Funktioner

- Slipp trassel med en kombinerad USB-C till DisplayPort-adapter och bildskärmskabel
- Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Prestanda

Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 60 Hz
----------------------------	-------------------

	Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Kontakt(er)	
	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge 1 - DisplayPort (20-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20%-70%RH
Utseende	Färg	Vit
	Kabellängd	3.3 ft [1.0 m]
	Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
	Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.4 in [13.6 cm]
Paketets bredd	5.9 in [15.0 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till DisplayPort-kabeladapter
-----------------	---

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.