

USB-C naar DVI adapter - Dual-Link connectiviteit - actieve converter

Productcode: CDP2DVIDP



Met deze USB-C naar DVI adapter kunt u uw USB Type-C apparaat op elk DVI scherm aansluiten, inclusief tv's, Apple Cinema HD Display en andere DVI dual-link monitors.

Met een actieve conversie garandeert deze USB Type-C naar DVI adapter compatibiliteit met DVI dual-link monitors en schermen, waardoor u uw DVI scherm niet hoeft te upgraden naar een nieuwer model vanwege de compatibiliteit.

Door zijn compacte, lichtgewicht ontwerp vormt deze actieve USB-C naar DVI-I adapter een handig reisaccessoire dat u met uw met USB-C uitgeruste computer kunt meenemen en gemakkelijk laptop of draagtas past. Dankzij het ultramobile design is deze videoadapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor of onderweg.

Bovendien wordt deze DVI converter gevoed door de USB-C poort van het hostapparaat, zodat geen extra kabels of laders nodig zijn.

Deze DVI adapter is geschikt voor full dual-link resoluties tot 2560 x 1600 met de mogelijkheid om uw scherm te spiegelen of uw desktop uit te breiden. De USB 3.1 naar DVI adapter kan ook single-link schermen ondersteunen met resoluties tot 1920x1080.

Met eenvoudige plug & play connectiviteit biedt deze DVI videoadapter een probleemloze installatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Een praktische aanvulling op een thuishkantoor of vergaderruimte
- Ideaal voor displays bij beurzen en entertainmentcentra
- Perfect voor grote schermen met hoge DVI resoluties
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- **DUAL-LINK CONNECTIVITEIT:** Ervaar met deze USB Type-C naar DVI-adapter (enkel digitaal) een unieke DVI dual-link beeldkwaliteit met ondersteuning voor videoresoluties tot 2560x1600
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Met deze Dual-Link videoconverter kunt u uw USB Type-C apparaat aansluiten op elk DVI-scherm, waaronder televisies, Apple Cinema HD Display en andere DVI dual-link monitors
- **PLUG AND PLAY INSTALLATIE:** De plug-and-play installatie zonder extra software of drivers zorgt voor een probleemloze setup van deze USB Type-C naar DVI-I video converter
- **UITERST COMPACT:** Dankzij de USB-C-poort voeding en het lichtgewicht ontwerp past deze DVI-converter gemakkelijk in uw draagtas, waardoor hij ideaal is voor professionals on-the-go
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB Type-C naar DVI-adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
Poorten	1
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Dual-Link
Audio	Nee

Chipsetcode		Synaptics VMM2320
		Via VL100
		Texas Instruments SN75DP139
Prestaties		
	Maximale digitale resoluties	2560 x 1600
	Ondersteunde resoluties	2560 x 1600 @ 60 Hz
		1920 x 1200 @ 60 Hz
		1920 X 1080 @144 Hz
		1920 X 1080 @ 120 Hz
		1920 x 1080 @ 60 Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	1 - DVI-I (29-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke		

eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Metal
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Lengte product	3.4 in [8.6 cm]
Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	2.3 oz [65.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [126.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar DVI adapter
-------------	----------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.