

## Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

ID del Producto: CDP2DPMM3MB



Este cable USB-C a DisplayPort le permite conectar su dispositivo equipado con Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor 4K DisplayPort, mediante un solo cable, lo cual constituye una solución práctica y que evita el desorden.

El cable adaptador USB C a DisplayPort le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en su conexión USB-C, a fin de ofrecer asombrosa calidad Ultra HD a su pantalla 4K y resoluciones compatibles de hasta 3840 x 2160.

Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Con una longitud de 3 metros, este cable para monitor evita el exceso de cables y adaptadores, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones que requieren menor longitud, también ofrecemos un cable USB-C a DisplayPort de 1,8m (CDP2DPMM6B, CDP2DPMM6W) y 1 metro (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW), lo cual permite elegir la longitud de cable más adecuada para su instalación.

Para garantizar un fácil uso e instalación, este cable USB C a DisplayPort funciona en computadores con sistema operativo tanto Windows, como Mac y se instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte dispositivos USB-C o Thunderbolt 3 a pantallas DisplayPort
- Ideal para entornos de oficina en casa u oficina compartida/temporal
- Mejor calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
- Haga mejores presentaciones al desplazarse

## Características

- Reduzca el desorden, gracias a este adaptador USB-C a DisplayPort, con cable de pantalla, todo en uno
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 60Hz
- Disfrute de la conexión perfecta, gracias a un cable de monitor que funciona con cualquier computador portátil equipado con USB-C
- Conectividad sencilla gracias al conector reversible USB-C
- Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Type-C que admiten el modo Alt (alternativo) de DisplayPort

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	STMicroelectronics - STM32F072CBU6 PERICOM - PI3DPX1203

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840x2160 @ 60 Hz
---------------------------	-------------------

Resoluciones Admitidas	1024x768
	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
	1920x1200
	2560x1440
	2560x1600
	3840x2160 (Ultra HD 4K)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
------	--

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR de 20%-70%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]

Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	7.8 oz [222 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [214.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a DisplayPort
---------------------	-------------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.