

Cable 3m USB C a DisplayPort 1.2 de 4K a 60Hz - Adaptador Convertidor USB Tipo C a DisplayPort - HBR2 - Conversor USBC con Modo Alt - Compatible con Thunderbolt 3 - Negro

ID del Producto: CDP2DPMM3MB



Este cable USB-C a DisplayPort le permite conectar su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor DisplayPort 4K con un solo cable, lo que le proporciona una solución cómoda y sin complicaciones.

El cable adaptador de USB C a DisplayPort le permite aprovechar las capacidades de video integradas en su conexión USB-C, para ofrecer la asombrosa calidad de Ultra HD a su pantalla 4K y soportar resoluciones de hasta 3840 x 2160.

Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas de 1080p, lo que lo convierte en un accesorio ideal para el hogar, la oficina u otros entornos de trabajo.

Este adaptador cuenta con un exclusivo amplificador de señal de video que amplifica la señal y garantiza un rendimiento confiable, incluso con cables de menor calidad. El amplificador también aumenta la longitud máxima de cable DP soportada en comparación con otras marcas.

Con una longitud de 3 metros, este cable de monitor elimina la necesidad de un exceso de adaptadores y cableado, asegurando una instalación ordenada y profesional. Para las instalaciones que requieren una conexión más corta, también ofrecemos un cable USB-C a DP de 1,8 m (CDP2DPMM6B) y uno de 1m (CDP2DPMM1MB), lo que le permite elegir la longitud de cable adecuada para sus necesidades de instalación personalizada.

Para garantizar un funcionamiento e instalación sencillos, este cable USB C a DisplayPort funciona con ordenadores Windows y Mac y permite una instalación plug-and-play, eliminando la necesidad de cualquier software o controlador adicional.

Nota: Su puerto USB-C debe soportar DisplayPort sobre USB-C (modo Alt de DP) para que funcione con este adaptador.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte dispositivos USB-C o Thunderbolt 3 a pantallas DisplayPort
- Ideal para entornos de oficina en casa u oficina compartida/temporal
- Mejor calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
- Haga mejores presentaciones al desplazarse

## Características

- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS:** El cable USB-C a DP está probado y verificado con toda la gama de monitores DP, incluyendo las marcas Dell, Samsung, Asus, Acer y LG
- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable negro de 3m USB-C con Modo Alt de DP a DisplayPort 1.2 (21.6Gbps) compatible con 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, Audio 5.1, HDCP 2.2/1.4 - 1080p y compatible con Thunderbolt 3
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & Zbook
- **CALIDAD DE IMAGEN:** Cuenta con un exclusivo reforzador de señal de video que amplifica la señal y garantiza un rendimiento confiable, incluso con cables de menor calidad - El amplificador también aumenta la longitud máxima de los cables DP soportados
- **FÁCIL DE USAR:** El cable convertidor DisplayPort sobre USB-C con configuración sin controlador funciona con cualquier dispositivo USB Tipo-C/Thunderbolt 3 (Modo Alt DP) - Compatible con macOS, iPadOS, Windows 10, Chrome OS, Android y Linux

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DisplayPort - 1.2

ID del Conjunto de Chips      STMicroelectronics - STM32F072CBU6  
PERICOM - PI3DPX1203

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768
	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
	1920x1200
	2560x1440
	2560x1600
	3840x2160 (Ultra HD 4K)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR de 20%-70%

Características  
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	7.8 oz [222 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [214.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C a DisplayPort
---------------------	-------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.