

3 m USB-C till DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Vit

Produkt ID: CDP2DPMM3MW

Denna USB-C till DisplayPort-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till en 4K DisplayPort-skärm med bara en kabel, vilket gör det till en bekväm och trasselfri lösning.

USB C till DisplayPort-kabeladaptern gör att du kan utnyttja de videofunktioner som är inbyggda i din USB-C-anslutning för att leverera den häpnadsväckande Ultra HD-kvaliteten på din 4K-skärm och stödjade upplösningar på upp till 3840 x 2160.

Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin 3 m längd eliminerar denna bildskärmskabel behovet av extra adapterar och kablar, vilket garanterar en elegant och professionell installation. För installationer som kräver kortare anslutningar erbjuder vi även en 1,8 m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) och en 1 m (CDP2DPMM1MW, CDP2DPMM1MB) lång USB-C till DP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina installationsbehov.

Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB C till DisplayPort-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och den tillåter plug-and-play-installation, vilket eliminerar behovet av ytterligare program eller drivrutiner.

CDP2DPMM3MW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till DP-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller gemensamma arbetsstationer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- Leverera bättre presentationer

Funktioner

- Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt

- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge
- Slipp trassel med en kombinerad USB-C till DisplayPort-adapter och bildskärmskabel
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	STMicroelectronics - STM32F072CBU6 PERICOM - PI3DPX1203

Prestanda

Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 60 Hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Obs. Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	20%-70%RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.8 in [20 mm]
Produkthöjd	0.4 in [10 mm]
Produktvikt	7.1 oz [200 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.1 oz [200 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C till DisplayPort-kabel
-----------------	------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

