

1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Productcode: CDP2DVIMM1MB



Met deze USB-C naar DVI kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB-C uitgerust apparaat aansluiten op een DVI computerscherm met slechts één kabel, voor een comfortabele oplossing zonder kabelwarboel.

Met de USB-C naar DVI adapterkabel kunt u de videocapaciteiten benutten van uw USB-C aansluiting, voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit bij resoluties tot 1920 x 1200.

Bovendien is de USB-C videokabel neerwaarts compatibel met 1080p schermen, en dus een geweldig accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Deze 1 m lange computer monitorkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een 2 m (CDP2DVIMM2MB) en een 3 m (CDP2DVI3MBNL) USB-C naar DVI kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw eigen installatiebehoeften kunt kiezen.

De omkeerbare USB-C connector biedt eenvoudige en comfortabele aansluiting. Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB-C naar DVI kabel met zowel Windows als Mac computers en ondersteunt eenvoudige plug & play-installatie.

De CDP2DVIMM1MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Sluit USB-C of Thunderbolt 3 apparaten aan op een DVI scherm
- Ideaal voor thuishkantoren of flex plek omgevingen
- Ervaar scherpe beelden met ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

## Eigenschappen

- Verminder kabelwarboel met een 1 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
- Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
- Compatibel met Thunderbolt 3 en USB 3.1 Type-C poorten die DP Alt Mode ondersteunen

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Chipsetcode	Parade - PS171

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

---

### Connector(en)



Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	DVI-D (25-polig)

---

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	<p>Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij gebruik van deze adapter</p> <p>Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.</p> <p>Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.</p>
Notitie	<p>Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.</p>

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	3.3 oz [93.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
----------------	------------------



Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [23.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [107.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	USB-C-naar-DVI-adapterkabel
-------------	-----------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

