Dual Monitor USB 3.0 Laptop Docking Station met HDMI/DVI/VGA, 3x USB-A Hub, GbE, Audio, Universeel Type-A Dock voor Windows/macOS/ChromeOS, TAA Compliant

Productcode: USB3SDOCKHDV

Dit USB 3.0 docking station combineert drie USB 3.0 poorten, koptelefoon en microfoon audioconnectors en een gigabit Ethernet RJ45 poort tot één dock voor maximale productiviteit.

Met flexibele dual videocombinaties biedt dit universele laptop docking station externe HDMI-, DVI- en VGA-schermuitgangen. Elke video-uitgang ondersteunt HD-videoresoluties (max. 2048x1152) en HD-videoplayback en is zo de ideale oplossing voor het uitbreiden van de videocapaciteit van uw notebook.

Beschikbare schermcombinaties:

• HDMI + VGA

• HDMI + DVI

De geïntegreerde USB hub heeft drie USB 3.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Gedeelde werkplekken

• Flexplekken / werken op afstand

• Verander een laptop in een desktop werkplek

Eigenschappen

• UNIVERSEEL DUAL MONITOR DOCKING STATION: USB 3.0 dock station met HDMI-, VGA- en DVI-outputs biedt een breed scherm compatibiliteit; Ondersteunt tot 1920x1080 (HDMI), 1920x1200 (DVI-D) en 2048x1152 (VGA); Dit dual monitor dock is TAA compliant

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: Dual monitor dock combineert 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) poorten, headphone & microfoon audio jack, en een Gigabit Ethernet RJ45 poort in een unieke IT-grade dock; Directe aansluiting op oudere VGA- en DVI-monitors zonder adapters

• VEELZIJDIG ONTWERP: High-performance dock met slank ontwerp is de ideale aanvulling voor elke werkplek thuis of op kantoor; Dit dock vergroot de mogelijkheden van uw laptop en neemt weinig ruimte in op uw bureau; Inclusief 0,9 m USB 3.2 Gen 1 host-kabel

• UNIVERSELE COMPATIBILITEIT: Compatibel met Windows, macOS en ChromeOS; Creër extended dual display setups met laptops, Chromebooks en MacBooks met een USB-A host-aansluiting, zoals X1 Carbon, ThinkPad, Latitude, Precision, XPS 15, Spectre en Zbook

• CONNECTIVITY TOOLS: De meegeleverde software tools verbeteren de prestaties en veiligheid, met MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities (beschikbaar voor download)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee

	Ondersteunde schermen	2
	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900
		Genesys Logic - GL3520
		Realtek - RTL8211F
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
		2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 (DVI-D)
		1920x1080 (HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.
	Audiospecificaties	De HDMI-poort ondersteunt audioweergave
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		1 - DVI-D (25-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
		1 - RJ-45
		3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, Chrome v69+
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Voor USB 3.0 geschikt computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
		Voor HDMI (en DVI-D of VGA als dubbel scherm gewenst is) geschikt(e) schermappara(a)t(en) bijv. monitor, projector, HTDV etc. met kabels
		Beschikbaar stopcontact met netstroom
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	4 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	B
	Vermogensopname	20
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		

	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
	Lengte product	12.0 in [30.4 cm]
	Breedte product	7.0 in [17.8 cm]
	Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
	Gewicht product	10.4 oz [295.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	11.7 in [29.8 cm]
	Package Width	7.7 in [19.6 cm]
	Package Height	2.7 in [6.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.0 lb [0.9 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - 90 cm USB 3.0-kabel
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
		1 - Installatie-CD
		1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.