

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Productcode: CDP2DPMM6B



Met deze USB-C naar DisplayPort kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgevoerd apparaat aansluiten op een 4K DisplayPort scherm met slechts één kabel, een gemakkelijke oplossing dus met minimaal aantal kabels.

Met de USB C naar DisplayPort adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven en resoluties tot 3840 x 2160 te ondersteunen.

Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Met deze 1,8 m lange monitor kabel hebt u geen extra adapters en kabels meer nodig voor een nette, professionele installatie. Voor kortere of langere verbindingen bieden wij ook een 3 m (CDP2DPMM3MB, CDP2DPMM3MW) en een 1 m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW) lange USB-C naar DP kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB C naar DisplayPort kabel met zowel Windows als Mac computers en biedt plug & play-installatie zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's nodig zijn.

De CDP2DPMM6B wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer hem in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-beeldscherm
- Verkrijg een hoge beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60Hz
- Geef presentaties waar u ook bent

Eigenschappen

- Verminder warboel aan kabels met een compacte 1,8 m adapterkabel
- Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
- Plug & play installatie
- Geen netadapter benodigd

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
Poorten	1
AV-uitgang	DisplayPort - 1.2
Chipsetcode	STMicroelectronics - STM32F072CBU6

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p)



		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1440
		2560x1600
		3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	7.1 surround sound
<hr/>		
Connector(en)		
	Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	DisplayPort (20-polig)
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	20%-70% RV
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	5.9 ft [1.8 m]
	Lengte product	5.9 ft [1.8 m]
	Breedte product	0.8 in [20 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10 mm]
	Gewicht product	1.7 oz [49 g]
<hr/>		

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.7 in [19 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [58 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar DisplayPort-kabel
-------------	------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

