

2 m USB-C till DVI-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Produkt ID: CDP2DVIMM2MB



Denna USB-C till DVI-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till en DVI-bildskärm med bara en kabel, vilket gör den till en bekväm och trasselfri lösning.

USB-C till DVI-kabeladaptern gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din USB-C-anslutning för att leverera fantastisk bildkvalitet vid upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Dessutom är USB-C-videokabeln bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin längd på 2 m levererar denna bildskärmskabel en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adaptrar och kablar, vilket garanterar en städad och professionell installation. För kortare eller längre anslutningar erbjuder vi även en 1 m (CDP2DVIMM1MB) och en 3 m (CDP2DVI3MBNL) USB-C till DVI-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.

Den reversibla USB-C-kontakten ger en enkel och bekväm anslutning. Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB-C till DVI-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och att den stöder plug-and-play-installation

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till DVI-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller skrivbordsmiljöer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för upplösningar upp till 1920x1200

Funktioner

- ADAPTER OCH KABEL I ETT: Med den här USB-C-till-DVI-kabeln kan du ansluta din TB3- eller USB-C-aktiverade enhet till en DVI-datorskärm med bara en kabel, vilket ger dig en smidig lösning
- UPPLÖSNINGAR SOM STÖDS: USB-C till DVI-kabeladaptern gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din USB-C-anslutning för att leverera fantastisk bildkvalitet vid upplösningar på upp till 1920 x 1200
- REVERSIBEL USB TYPE C-KONTAKT: Den reversibla USB-C-kontakten möjliggör en enkel och bekväm anslutning, den här USB-C-till-DVI-kabeln stöder också enkel plug-and-play-installation
- KOMPATIBEL MED DP ALT-LÄGE: Din USB-C-port måste stödja DisplayPort över USB-C (DP alt-läge) för att fungera med den här adaptern - USB-C-videokabeln är också bakåtkompatibel med 1080p-skärmar
- IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna USB-C till DVI-kabel är konstruerad och byggd för professionella IT-expert och har en 3 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Chipset-ID	Parade - PS171

Prestanda

Maximal digital	1920x1200
-----------------	-----------

upplösning		
Stödda upplösningar		1024x768
		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
Audio-specifikationer		DVI - No Audio Support
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Vissa dual-link DVI-skärmar tillverkade innan 2014 kan ha begränsad upplösning vid användning med denna adapter Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.
	Obs.	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande
Utseende		
	Färg	Svart
	Detaljfärg	Svart
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]

Produktbredd	1.6 in [4.1 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	3.9 oz [110.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.7 cm]
Paketets höjd	1.1 in [2.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till DVI-kabeladapter
-----------------	---------------------------------

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.