2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Productcode: USBAB2MR



De 2 meter lange USBAB2MR USB-printerkabel heeft één USB 'A' mannelijke connector en één rechtshoekige USB 'B' mannelijke connector, voor een hoogwaardige aansluiting van USB 2.0 randapparaten.

Met de rechtshoekige USB ‘B’ connector is bij uitstek geschikt voor moeilijk bereikbare USB 2.0 printers, scanners, externe harde schijven etc. en voor de installatie in nauwe ruimtes.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen

• 1 USB 'A' mannelijke connector

• 1 rechtshoekige USB ‘B’ mannelijke connector

• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - USB B (4-polig)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	10°C to 30°C (50°F to 86°F)
	Vochtigheid	30%-75% RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht naar haaks rechts
	Draaddikte	24/28 AWG
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	2.1 oz [60.6 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]

	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.0 in [0.1 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [66.1 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.