

Cavo Adattatore USB-C a DVI da 3m - 1920 x 1200 - Nero

ID prodotto: CDP2DVI3MBNL



Questo cavo USB-C a DVI consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor per computer DVI mediante un solo cavo, assicurando una soluzione pratica e ordinata.

Il cavo adattatore USB-C a DVI permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB-C, per fornire immagini di qualità straordinaria con risoluzioni fino a 1920 x 1200.

In più, la retrocompatibilità del cavo video USB-C con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Questo cavo per monitor da 3 m permette di stabilire una connessione compatta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze minori, sono disponibili anche cavi USB-C a DVI da 1 m (CDP2DVIMM1MB) e da 2 m (CDP2DVIMM2MB), che permettono di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Il connettore USB-C reversibile consente un collegamento facile e pratico. Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo cavo USB-C a DVI funziona sia con i computer Windows che Mac e supporta l'installazione plug-and-play.

Il prodotto CDP2DVI3MBNL è coperto da un garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode).

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Collegamento di dispositivi USB-C o Thunderbolt 3 a display DVI
- Ideale per home office e ambienti di lavoro
- Qualità avanzata delle immagini con supporto di risoluzioni fino a 1920x1200

## Caratteristiche

- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video fino a 1920 x 1200
- Minor ingombro di cavi grazie alla soluzione combinata di cavo per display e adattatore USB-C a DVI
- Cavo per monitor di computer perfetto per il collegamento con qualsiasi laptop con tecnologia USB-C
- Connettività senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
- Compatibile con le porte Thunderbolt 3 e USB 3.1 Type-C che supportano la tecnologia DP Alternate mode

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porte	1
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
ID chipset	VIA/VLI - VL100 Parade - PS171

---

### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200



	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
<hr/>		
Connettore/i	Connettore A	USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode  DVI-D (25 pin)
<hr/>		
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Alcuni monitor DVI dual-link fabbricati prima del 2014 potrebbero avere un supporto limitato per le risoluzioni se utilizzati con questo adattatore.  L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.
	Nota	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
	Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
	Peso prodotto	5.0 oz [141 g]
<hr/>		
Informazioni confezione	Package Length	8.9 in [22.5 cm]



Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.3 oz [150 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo da USB-C a DVI
-----------------------------	---------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

