

USB-C- till DVI-adapter - vit

Produkt ID: CDP2DVIW



Denna USB-C™ till DVI-adapter låter dig sända DVI-video från en enhet med USB Type-C™ som till exempel din bärbar MacBook-, ChromeBook™-, Dell XPS™-dator eller iPad Pro 2018. Adaptern fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal och den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Denna USB Type-C-videoadapter är väldigt bärbar tack vare dess lilla storlek och lätta design. Den är det perfekta tillbehöret för din MacBook eller Chromebook eftersom den enkelt får plats i datorväskan vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200. Du kommer att förvånas över den bildkvalitet som adaptern ger, även när den är ansluten till en DVI-skärm, -projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

Med adaptern kan du njuta av mångsidigheten från din bärbara enhets USB Type-C-port. USB-C är en värdbar kontakt så det spelar ingen roll hur du kopplar in den, adaptern kommer alltid att fungera.


CDP2DVIW har ett vitt hölje som passar perfekt med din MacBook.

Obs.:

Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken DVI-skärm eller -projektor som helst som du stöter på
- Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad DVI-skärm på jobbet
- Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation
- Anslut en DVI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Funktioner

- **PERFEKT FÖR RESOR:** Den här USB C-videoadaptern är utformad för att vara kompakt och passar perfekt i väskan för din bärbara dator. Med den kan du ansluta din USB Type-C-enhet (MacBook, Chromebook, o.s.v.) till en DVI-skärm, vilket gör den till ett bra resesällskap.
- **KRISTALLKLAR BILD:** Med den här konverteraren behöver du inte kompromissa med bildkvaliteten när du ansluter din bärbara USB-C-dator till en DVI-skärm. Den ger en full HD-upplevelse på din bildskärm eller projektor med stöd för upplösningar upp till 1920x1200.
- **ULTIMAT KOMPABILITET:** Den här USB-C-videoadaptern fungerar med dina USB-C- och Thunderbolt 3-enheter. Den är också kompatibel med både Windows och Mac för att säkerställa en bred kompatibilitet med flera system
- **BYOD (BRING-YOUR-OWN-DEVICE):** Den här lätta USB C till DVI D-adaptern är perfekt för BYOD och mobila arbetsmiljöer, så att du kan ansluta en bärbar dator eller enhet med USB Type-C till en DVI-skärm överallt
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna USB-C till DVI-D-adapter är konstruerad och byggd för professionella IT-expert och har en 3 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C

Portar	1
AV-utgång	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Chipset-ID	Parade - PS171 NXP - PTN5100

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Allmänna specifikationer	Obs.: Vissa dual-link DVI-skärmar tillverkade innan 2014 kan ha begränsad upplösning vid användning med denna adapter

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	1 - DVI-I (29-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Obs.	

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Vit
Kabellängd	5.5 in [140 mm]
Produktlängd	6.4 in [16.2 cm]
Produktbredd	1.5 in [3.7 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	1.0 oz [28.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.3 in [11.0 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 oz [34.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till DVI-adapter
-----------------	----------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.