

USB-C - DVI変換アダプター／1920x1080 (1080p)／DVI-Iシングルリンク／Thunderbolt 3 対応／ブラック／USB
C モニター 変換コネクタ／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDP2DVI



USB-C™対応端末をDVI機器に接続するアダプタ。MacBook、Chromebook™、Dell XPS™、iPad Pro 2018 など、USB Type-C™対応のノートパソコンからDVIビデオの出力を行うことができます。このアダプタはまた、DisplayPortビデオ信号を通すUSB-Cデバイスで使用でき、Thunderbolt™ 3ポートと互換性があります。

このUSB Type-C™ビデオアダプタは、小型軽量設計で、非常に携帯性に優れています。MacBook やChromebook に最適なアクセサリとなる本製品は、ノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く納まるため、オフィスでのBYOD（私物デバイス持ち込み）に最適です。

このアダプタは、最大1920x1200のビデオ解像度をサポートしています。DVIモニタ、プロジェクタ、テレビなどに接続した場合でも、驚きの画質を提供します。本製品はUSB Type-C接続に内蔵されているビデオ機能を活かし、細部まで緻密に表現される解像度を実現しています。

このアダプタは、携帯機器のUSB-Cポートの柔軟性を活用できる設計になっています。USB Type-Cコネクタは、リバーシブルになっており、どちら側を上にしても差し込めるため、アダプタの挿入向きを間違えるということがありません。

ブラックのアダプタ本体は、ChromeBook Pixel によく合うデザインとなっています。

注意：

- ・本アダプタを使用するには、USB-Cデバイス側で、ビデオに対応している必要があります。
- ・本アダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。

認証、レポート、互換性





用途

- ・出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続
- ・私物のMacBook や Chromebook を会社に持ち込み、職場のDVIディスプレイに接続
- ・USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始
- ・USB-C対応のノートパソコンに、補助的な外付けモニタとしてDVIディスプレイを接続

製品の特長

- ・本製品の後継機について：本製品のアップグレードモデルであるCDP2DVIECの入手可能。DVIディスプレイやモニターに接続するUSB-C接続のディスプレイ変換アダプタで、柔軟な接続性を備えた30cmの一体型ホストケーブル内蔵
- ・リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
- ・小型軽量設計による優れた携帯性
- ・Thunderbolt 3 ポートとの互換性
- ・最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	1
AV出力	DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
チップセットID	Parade – PS171 NXP – PTN5100

性能

最大デジタル解像度	1920x1200
対応解像度	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	DVI(オーディオ非対応)

一般仕様		注意: 2014年以前に製造された一部のデュアルリンクDVIモニタでは、本アダプタの使用時に解像度が制限されることがあります。
コネクタ	コネクタA	1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
	コネクタB	1 - DVI-I [29ピン]
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	2014年以前に製造された一部のデュアルリンクDVIモニタでは、本アダプタの使用時に解像度が制限されることがあります。 このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに対応している必要があります。 このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。
	注意	
環境条件		
	動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	5 ~ 95% RH (結露しないこと)
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長	140 mm [5.5 in]
	製品縦	16.2 cm [6.4 in]
	製品横	3.7 cm [1.5 in]
	製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
	製品重量	28.0 g [1.0 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	10.3 cm [4.1 in]
	パッケージ横	12.2 cm [4.8 in]
	パッケージ高さ	2.4 cm [0.9 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	34.0 g [1.2 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - USB-C - DVI アダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。