

Adaptador USB 3.1 Tipo C a DVI-I de Doble Enlace - Solamente Digital - 2560 x 1600 - Adaptador Conversor Activo de Vídeo USB-C a DVI

ID del Producto: CDP2DVIDP



Este adaptador USB-C a DVI (sólo digital) le permite conectar su dispositivo USB Tipo-C a cualquier pantalla DVI, incluidos televisores, Apple Cinema HD Display y otros monitores DVI de doble enlace.

Con una conversión activa, este adaptador de USB Tipo-C a DVI garantiza la compatibilidad con monitores y pantallas DVI de doble enlace, lo que elimina tener que actualizar su pantalla DVI a un modelo más reciente en aras de la compatibilidad.

Con su diseño compacto y ligero, este adaptador activo de USB-C a DVI-I ofrece un cómodo accesorio de viaje para llevar con su ordenador equipado con USB-C, encajando fácilmente en la bolsa o maletín de su portátil. Su diseño ultraportátil hace que este adaptador de pantalla sea perfecto para aplicaciones BYOD (traiga su propio dispositivo) en la oficina o de viaje.


Además, este convertidor DVI se alimenta a través del puerto USB-C del dispositivo anfitrión, lo que elimina la necesidad de cables o cargadores adicionales.

Este adaptador DVI puede manejar resoluciones completas de doble enlace de hasta 2560x1600 con la capacidad de reflejar su pantalla o ampliar su escritorio. Alternativamente, el adaptador USB 3.1 a DVI puede soportar pantallas de enlace único con resoluciones de hasta 1920x1080.

Con una sencilla conectividad plug-and-play, este adaptador de vídeo DVI ofrece una configuración sin complicaciones.

CDP2DVIDP está respaldado por 3 años con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Práctico accesorio para su oficina en casa o sala de juntas
- Ideal para pantallas de exposiciones y centros de entretenimiento
- Solución perfecta para las pantallas grandes que requieren alta resolución DVI
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- **CONECTIVIDAD DUAL-LINK:** Este adaptador de USB Tipo-C a DVI (solo digital) le permite experimentar una alta calidad de imagen DVI dual-link compatible con resoluciones de vídeo de hasta 2560x1600
- **COMPATIBILIDAD AMPLIA:** Este conversor de vídeo Dual-Link le permite conectar su dispositivo USB Type-C a cualquier pantalla DVI, incluyendo televisores, Apple Cinema HD Display y otros monitores DVI de doble enlace
- **INSTALACIÓN PLUG AND PLAY:** Para una configuración sin complicaciones, este conversor de vídeo USB Tipo-C a DVI-I permite una instalación plug-and-play sin necesidad de software ni controladores adicionales
- **EXTREMADAMENTE PORTÁTIL:** Alimentado por el puerto USB-C, este convertidor DVI presenta un diseño liviano que cabe cómodamente en su maletín de transporte, lo que lo hace ideal para los profesionales que viajan
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este adaptador de USB-C a DVI está respaldado durante 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo

Entrada A/V	USB-C
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Dual-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Synaptics VMM2320
	Via VL100
	Texas Instruments SN75DP139

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	2560 x 1600
Resoluciones Admitidas	2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz 1920 X 1080 @144 Hz 1920 X 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - DVI-I (29 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
-------------------------------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Alimentado por USB
Incluido

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 0~90%

Características
Físicas

Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Metal
Longitud del Cable	6.0 in [15.2 cm]
Longitud del Producto	3.4 in [8.6 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [65.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [126.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Gráfico USB-C 3.1 Type-C a DVI
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.