USBマイクロB ケーブル 2m L型左向きMicro-B オス/オス 24AWG 充電＆同期用

製品ID: USBAUB2MLA

電線24 AWG使用のMicro-USBケーブル。モバイル デバイスの高速充電に必要な電力に対応します。

L型左向きのMicro-USB
コネクタは、自動車内での充電、壁面に差し込む充電器やコンピュータと接続したまま端末を使用する場合に便利です。

スマートフォンやタブレットの種類により、効率的な充電に必要な電力が異なります。スマートフォンでは1.0Aで十分でも、タブレットでは2.4Aが必要な場合があります。

このMicro-USBケーブルは、すべての端末を妥当なスピードで充電できる十分な電力を提供します。

L型左向きのMicro-USBコネクタは、手の届きにくいポートにも差し込みやすく、自動車内にマウントするモバイル端末の充電に最適です。充電中でも、メールやゲームの操作、その他作業を行うことができ、ケーブルが邪魔になりません。

L字型のコネクタはまた、接続時にケーブルを変に曲げてしまったり、無理に引っ張られたりすることを防ぎます。接続ポイントに自然にフィットし、余分な負荷をかけずケーブルや端末ポートの損傷を防ぎます。

本製品は、USB 2.0 Micro
B対応のスマートフォンやタブレットに十分な充電パワーを提供します。充電器から2メートル離れていても、充電時間は変わりません。

会議中のメモ取り、ホテルでのメールチェック、喫茶店での読書など、端末を接続したままでの操作が簡単な長めの2mケーブルです。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期

・Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用

製品の特長

・モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供

・手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能

・全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド（編組＋アルミ箔）
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	30%-75% RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート – L型左向き
	ワイヤゲージ	24／30 AWG
	ケーブル長さ	2 m [6.6 ft]
	製品縦	2.0 m [6.6 ft]
	製品横	1.5 cm [0.6 in]
	製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
	製品重量	48.0 g [1.7 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

	パッケージ縦	12.7 cm [5.0 in]
	パッケージ横	1.1 cm [0.4 in]
	パッケージ高さ	22.0 cm [8.7 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	48.5 g [1.7 oz]

箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - タブレット/スマートフォン用 2m L型左向き Micro-USB 2.0充電ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。