

Adattatore USB C a DVI - Adattatore Dongle da USB-C a DVI-D 1920x1200p -  
Convertitore video USB Type C a DVI Display/Monitor - Compatibile con Thunderbolt 3 -  
Cavo integrato da 30 cm - Versione aggiornata di CDP2DVI

ID prodotto: CDP2DVIEC



Questo adattatore USB-C™ a DVI consente di trasmettere video DVI dalla porta USB Type-C™ di un computer laptop, tablet, smartphone o altro dispositivo USB-C.

Questo adattatore USB-C è dotato di un cavo extra lungo di 30 cm che consente un collegamento a più lungo raggio per ridurre la sollecitazione sulle porte e sui connettori dei dispositivi 2-in-1 o dei computer laptop posizionati su alzate.

Sui monitor che supportano la frequenza di clock HDMI su una connessione DVI, è possibile ottenere risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz, con retrocompatibilità per la risoluzione 1920x1200. Questo convertitore video offre immagini di qualità straordinaria, anche quando è collegato a un monitor, proiettore o televisore DVI. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione USB Type-C per rappresentare ogni dettaglio con una risoluzione straordinaria.

Estremamente portatile, il dongle USB Type-C è dotato di un design leggero e a ingombro ridotto e può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop durante gli spostamenti tra casa e ufficio o durante i viaggi di lavoro.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor o proiettore DVI
- Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia USB-C a un display di dimensioni maggiori

## Caratteristiche

- PRESTAZIONI: l'adattatore USB-C a DVI collega un display DVI-D Single-Link (solo digitale) con risoluzioni fino a 4K30Hz (su monitor con supporto della frequenza di clock HDMI su DVI) - Compatibile con TB3 - Versione aggiornata di CDP2DVI
- CAVO EXTRA LUNGO: adattatore USB Type-C a DVI con cavo integrato lungo 30 cm per ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7, iPad Pro e computer laptop posizionati su alzate - Design compatto e portatile
- COMPATIBILITÀ: dongle USB-C compatibile con dispositivi Dell XPS, Precision e Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon ed Extreme, Surface Laptop 3 e Pro 7 (e versioni superiori), MacBook Pro/Air (processore Intel e chip M1), HP EliteBook e ZBook e Chromebook
- COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY: convertitore video esterno USB-C a DVI testato per alte prestazioni alla risoluzione 1920x1200p con monitor e proiettori DVI di marche come Dell, LG, Asus, Acer, BenQ, HP, Samsung, NEC e Phillips
- FACILE DA USARE: il convertitore supporta la configurazione senza driver ed è indipendente dal SO; funziona con dispositivi USB Type-C (DisplayPort su USB-C) o TB3 - Il connettore è DVI-I, ma è consentito solo il passaggio di un segnale digitale (DVI-D)

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
Porte	1
Uscita AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
ID chipset	PS171
	VL103

**Prestazioni**

Risoluzioni supportate	DVI: 1920x1200 / 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support
Specifiche generali	Nota: alcuni monitor DVI dual-link fabbricati prima del 2014 potrebbero avere un supporto limitato per le risoluzioni se utilizzati con questo adattatore

**Connettore/i**

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - DVI-I (29 pin)

**Note/requisiti speciali**

Requisiti di sistema e cavi	Alcuni monitor DVI dual-link fabbricati prima del 2014 potrebbero avere un supporto limitato per le risoluzioni se utilizzati con questo adattatore.  Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
	L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 85% RH

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	11.6 in [295 mm]
Lunghezza prodotto	15.0 in [38.0 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.2 oz [33.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 7.0 in [17.7 cm]

Larghezza del Pacco 4.9 in [12.4 cm]

Altezza del Pacco 0.7 in [1.9 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.5 oz [42.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Adattatore USB-C a DVI

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty 3 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

