

3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Produkt-ID: CDP2HD3MBNL



Dieses USB-C™-zu-HDMI®-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren HDMI-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät. Der Adapter ermöglicht eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 3 m und funktioniert mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Mit einer Länge von 3 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für kürzere Installationen bietet StarTech.com außerdem ein 1 m USB-C-zu-HDMI-Kabel (CDP2HD1MBNL) und

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schließen Sie einen USB-C-Computer an einen HDMI-Projektor oder Bildschirm in Ihrem Klassenraum, Hörsaal oder Sitzungssaal an
- Installieren Sie ihn bei Ihrem Arbeitsplatzrechner zu Hause oder Hotdesk-Rechner im Büro, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DVI-Display kompatibel ist

### Merkmale

- 3 m All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter

- Positionieren Ihre Geräte nach Bedarf überall in Ihrem Arbeitsbereich und das mit weniger Kabelsalat
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
- EASY TO USE: Video adapter cable has been tested to ensure compatibility w/ USB Type C DP Alt Mode or TB3 device; driverless plug & play setup w/ macOS, iPadOS, Windows 10, Linux, Chrome OS & Android

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Ports	1
AV-Eingang	USB-C
AV-Ausgang	HDMI - 2.0
Chipset-ID	VIA/VLI - VL100 Parade - PS176

---

#### Leistung

Max. Digitalauflösungen	3840x2160 @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
------------------	---------------------------------------

Steckverbinder B HDMI (19-polig)

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
---------	--

---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3 m]
Produktbreite	0.8 in [20 mm]
Produkthöhe	0.5 in [12 mm]
Produktgewicht	2.8 oz [80 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-zu-HDMI-Kabel
--------------------	---------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.