Adattatore Mini USB Bluetooth 2.1 - Adattatore di rete wireless EDR Classe 1

ID prodotto: USBBT1EDR2

L'adattatore USB a Bluetooth Classe 1 con EDR è un adattatore di dimensioni micro che permette di aggiungere le funzionalità Bluetooth a un computer attraverso una porta USB disponibile. Consente il collegamento in modalità wireless ai dispositivi a una distanza massima di 100 m con un consumo di corrente minimo.L'adattatore USB-Bluetooth supporta la specifica Bluetooth v2.1 oltre a EDR (Enhanced Data Rate) per velocità di trasferimento fino a 3 Mbps. L'adattatore utilizza un design a fattore di forma ridotto che lo rende facilmente trasportabile e poco ingombrante se collegato a un computer.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2012 | Mac OS Mavericks

Applicazioni

• Permette il collegamento di periferiche Bluetooth quali tastiera/mouse oppure smartphone al sistema di computer

• Riduce l'ingombro dei cavi utilizzando dispositivi Bluetooth wireless (quali ad esempio tastiera/mouse) invece dei tradizionali dispositivi cablati

• Permette il collegamento delle periferiche in modalità wireless a un computer in una postazione remota/sicura

• Permette il collegamento di periferiche in un ambiente industriale in cui è possibile mantenere il computer distante dalle aree di lavoro.

Caratteristiche

• Conforme a Bluetooth v2.1 + EDR

• Dispositivo di Classe 1 con raggio effettivo di 100 m

• Fattore di forma ultracompatto

• Supporto di EDR (Enhanced Data Rate) con velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps

• Indicatore LED di batteria/standby

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Interfaccia	USB 1.1
	Configurazione antenna	Chip Antenna
	Standard del settore	Bluetooth v2.1 + EDR
	ID chipset	CSR - BC0401PC08
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	3 Mbps
	Intervallo di frequenza	100m (328ft)
	Frequenza	2.4 GHz ISM
	Modulazione	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
	MTBF	12.000 ore
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - Bluetooth classe 1.0

Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS® 10.6 - 10.9
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione/Standby
Alimentazione		
	Consumo energetico	1W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Umidità	75% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [7.0 mm]
	Peso prodotto	0.0 oz [1.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

	Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
	Larghezza del Pacco	5.7 in [14.4 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [72.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a Bluetooth
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.