

3m USB C naar HDMI Kabel, 4K 60Hz USB Type C naar HDMI 2.0 Video Adapter Kabel, Thunderbolt 3 Compatibel, Laptop naar HDMI Monitor/Display, DP 1.2 Alt Mode HBR2, Zwart

Productcode: CDP2HD3MBNL



Deze USB-C™ naar HDMI®-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw HDMI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 3 m en werkt met USB-C-apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Deze 3 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.

Voor kortere verbindingen biedt StarTech.com ook een 1 m USB-C naar HDMI-kabel (CDP2HD1MBNL) en

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB Type-C computer aan op een HDMI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is

met uw HDMI-beeldscherm

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 3m USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) naar HDMI 2.0 kabel ondersteund UHD resoluties tot 4K 60Hz (3840x2160), 7.1ch Audio, HDCP 2.2/1.4 | Zwart | 1080p & Thunderbolt 3 Compatibel
- **GEÏNTEGREERDE DISPLAY KABEL:** Minimaliseer signaalverlies & storingspunten. Slank & flexibel ontwerp met adapterchip ingebouwd in HDMI-connector vermindert kabelwarboel en zorgt voor een nette installatie in het kantoor of thuishkantoor
- **GEÏNTEGREERDE DISPLAY KABEL:** Minimaliseer signaalverlies & storingspunten. Slank & flexibel ontwerp met adapterchip ingebouwd in VGA-connector vermindert kabelwarboel en zorgt voor een nette installatie in het kantoor of thuishkantoor
- **DISPLAY COMPATIBILITEIT:** Getest voor topprestaties bij 4K 60Hz met een breed gamma monitors, beeldschermen en projectors, waaronder merken als Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony en Epson
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Videoadapterkabel is getest voor gegarandeerde compatibiliteit met USB Type C DP Alt Mode of TB3 apparaten; plug & play installatie zonder stuurprogramma's met macOS, iPadOS, Windows, Linux, Chrome OS & Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
Poorten	1
AV-uitgang	HDMI - 2.0
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 Parade - PS176

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200

		2560x1440
		2560x1600
		3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	7.1 surround sound
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	9.8 ft [3 m]
	Lengte product	9.8 ft [3 m]
	Breedte product	0.8 in [2 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.8 oz [80 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar HDMI-kabel
-------------	---------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.