

USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Productcode: CDP2DVIMM2MB



Met deze USB-C naar DVI kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgerust apparaat aansluiten op een DVI computerscherm met slechts één kabel, voor een comfortabele oplossing zonder kabelwarboel.

Met de USB-C naar DVI adapterkabel kunt u de videocapaciteiten benutten van uw USB-C aansluiting, voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit bij resoluties tot 1920 x 1200.

Bovendien is de USB-C videokabel neerwaarts compatibel met 1080p schermen, en dus een geweldig accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Deze 2 m lange computer monitorkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor kortere of langere verbindingen bieden wij ook een 1 m (CDP2DVIMM1MB) en een 3 m (CDP2DVI3MBNL) USB-C naar DVI kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw eigen installatiebehoeften kunt kiezen.

De omkeerbare USB-C connector biedt eenvoudige en comfortabele aansluiting. Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB-C naar DVI kabel met zowel Windows als Mac computers en ondersteunt eenvoudige plug & play-installatie.

De CDP2DVIMM2MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Connect USB-C or Thunderbolt 3 devices to DVI displays
- Ideal for home office or work desk environments
- Experience enhanced imaging with support for resolutions up to 1920x1200

Eigenschappen

- Verminder kabelwarboel met een 2 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
- Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
- Compatibel met Thunderbolt 3 en USB 3.1 Type-C poorten die DP Alt Mode ondersteunen

Prominence

Garantiebeleid	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6ft (2m) USB-C to DVI Cable - USB Type-C to DVI Adapter Cable

Hardware

AV-ingang	USB-C
Poorten	1
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Chipsetcode	Parade - PS171

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1024x768
	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
	1920x1200



Audiospecificaties DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

<p>Systeem- en kabelvereisten</p>	<p>Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij gebruik van deze adapter</p> <p>Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.</p> <p>Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.</p>
<p>Notitie</p>	<p>Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.</p>

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Breedte product	0.0 in [0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0 mm]
Gewicht product	5.2 oz [147 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.0 in [26 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C-naar-DVI-adapterkabel
-------------	-----------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

