

USB-C till DVI-adapter med USB Power Delivery - 1920 x 1200 - Svart

Produkt ID: CDP2DVIUCP



Med denna USB-C™-till-DVI-adapter kan du ansluta en bärbar USB-C-dator, tex Ultrabook™ eller MacBook Pro, till en DVI-skärm. Denna videoadapter är utrustad med USB Power Delivery så att du kan strömföra och ladda din bärbara dator samtidigt som du spelar upp video till en DVI-skärm.

USB Type-C™ är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Adaptern fungerar med USB-C-enheter som överför en DisplayPorts-videosignal såsom de senaste bärbara MacBook- eller Windows®-datorerna. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Till skillnad från andra videoadapterar som använder en av din bärbara dators USB-C-portar för uppspelning av video, har denna videoadapter en extra USB-C-laddningsport som stödjer USB Power Delivery upp till 60 watts. Detta betyder att du kan ladda din bärbara dator och spela upp video via samma port på datorn genom att helt enkelt koppla den bärbara datorns strömadapter till adapterns extra USB-C-port. Den perfekta lösningen för bärbara datorer med ett begränsat antal USB-C-portar.

Denna USB Type-C-videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design. Det perfekta tillbehöret att ta med sig och får lätt plats i din bärbara dators fodral eller väska. Dess superbärbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt så hur du än kopplar in den, kommer adaptern alltid att ansluta. Detta besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du försöker hålla i en presentation eller dela information.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda din bärbara USB Type-C-dator och sänd video från samma USB-C-port
- Ta med adaptern på resan och koppla till de flesta DVI-bildskärmar och projektorer
- Anslut till BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-arbetsstationer (Choose Your Own Device) på kontoret

Funktioner

- Ladda din bärbara dator och sänd DVI-video från samma USB-C-port med USB Power Delivery
- Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
- Kristallklar bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100

Prestanda

	Maximal digital upplösning	1920x1200
	Stödda upplösningar	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 1280x720 1024x768
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Connector B	1 - DVI-I (29-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display
Ström	Power Delivery	60W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	3.9 in [100 mm]
	Produktlängd	2.3 in [58 mm]
	Produktbredd	1.6 in [4 cm]

	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	1.1 oz [32 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.7 in [17.1 cm]
	Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [100.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C till DVI-adapter
Warranty Information	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.