

USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - wit

Productcode: CDP2DVIUCPW



Met deze USB-C™ naar DVI adapter kunt u een USB-C laptop, zoals een Ultrabook™ of MacBook Pro, op een DVI-beeldscherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden en opladen, terwijl u video op een DVI-scherm weergeeft. Deze adapter is wit, en past perfect bij de kleur van uw apparaat.

USB Type-C™ is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven, zoals de nieuwste MacBook en Windows® laptops. Deze adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

In tegenstelling tot sommige videoadapters die een van de USB-C poorten van uw laptop gebruiken voor de weergave van video, heeft deze videoadapter een extra USB-C laadpoort die USB Power Delivery tot 60 W ondersteunt. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen en video kunt weergeven via dezelfde lappoort, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra USB-C poort van de adapter aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops met een beperkt aantal USB-C poorten.

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. De adapter past gemakkelijk in uw laptop- of draagtas en is daarmee de perfecte accessoire voor uw apparaat. Dankzij het ultramobile design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C heeft de makkelijk te gebruiken omkeerbare connector, en voorkomt eventuele problemen met aansluiten tijdens het geven van presentaties of het delen van informatie.

De CDP2DVIUCPW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort
- Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) DVI -scherm of -projector
- Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Eigenschappen

- Laad uw laptop en geef DVI-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080



		1280x720
		1024x768
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
<hr/>		
Connector(en)		
	Type connector(en)	USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery
	Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	DVI-I (29-polig)
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	This adapter is not compatible with the Apple Cinema Display
<hr/>		
Voeding		
	Power Delivery	60W
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	3.9 in [100 mm]
	Lengte product	2.4 in [60 mm]
	Breedte product	1.6 in [40 mm]
	Hoogte product	0.5 in [13 mm]

Gewicht product	1.1 oz [32 g]
-----------------	---------------

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
----------------	------------------

Package Width	5.7 in [14.5 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.2 in [30 mm]
----------------	----------------

Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100 g]
--------------------------	----------------

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar DVI adapter
-------------	------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

