

## USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Produkt-ID: CDP2HD4K60SA



Dies ist kein gewöhnlicher Videoadapter. Ja, Sie können damit den USB-C™-Port Ihres Computers mit einem HDMI®-Display oder -Projektor verbinden, aber darüber hinaus verfügt er auch über einen einzigartigen Schalter zum Wechsel in den Präsentationsmodus. Wenn Sie diesen Schalter betätigen, verhindert der Adapter, dass Ihr Computer den Bildschirmschoner startet oder in den Ruhemodus schaltet. Der Adapter sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm immer eingeschaltet bleibt. Damit ist er der perfekte USB-C-Videoadapter für Präsentationen oder Besprechungen.

Wenn Sie eine Präsentation halten, liegt Ihr Ziel darin, sich mit Ihrem Publikum zu befassen, nicht mit Ihrem Computer. Falls Sie es jedoch versäumen, Ihre Maus rechtzeitig zu bewegen oder Ihre Energieeinstellungen anzupassen, schaltet Ihr Bildschirm aufgrund von Inaktivität ab, während Sie sich Ihrem Publikum zuwenden. Dies kann eine große Ablenkung darstellen, wenn Sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu lenken, die Sie vermitteln möchten.

Dieser Adapter verhindert Bildschirmunterbrechungen mithilfe des Präsentationsmodus, einer einzigartigen Funktion, die automatisch gelegentliche Mauszeigerbewegungen auslöst. So hindert er die Energieeinstellungen Ihres Computers daran, Ihre Präsentation zu unterbrechen. Er ist perfekt für das Teilen von Websites, Zeichnungen, Tabellen, PDFs oder Diaschauen während Ihrer Besprechung.

Je nach Anwendung, können Sie den Präsentationsmodus ein- oder ausschalten. Schalten Sie ihn ein, wenn Sie im Besprechungsraum sind und möchten, dass Ihr Bildschirm eingeschaltet bleibt, und schalten Sie ihn aus, wenn Sie den Adapter an Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrem Hot Desk im Büro verwenden, sodass die ursprünglichen Energieeinstellungen Ihres Computers in Kraft treten. Die Nutzung des Kippschalters ist einfach und erspart Ihnen die Mühe, konstant Anpassungen an den Einstellungen Ihres Betriebssystems vornehmen zu müssen.

Um die einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, wird dieser einzigartige Adapter nativ von Windows®- und Mac-Computern unterstützt. Schließen Sie den Adapter einfach über den vielseitigen USB Type-C™-Port Ihres Computers an. Der USB-C-Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn immer gleich beim ersten Versuch korrekt anschließen. Das erspart Ihnen Mühe und Ablenkung durch wiederholte Versuche, Ihren Laptop an ein Display oder einen Projektor anzuschließen.

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um mit ihrem HDMI 2.0-Display herausragende UHD-4K-Qualität bei 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Zudem ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080p-Displays. Somit eignet er sich ideal als Reisezubehör, mit dem Sie die Anschlussfähigkeit an sämtliche im Besprechungsraum verfügbare Displays oder Projektoren gewährleisten.

Der CDP2HD4K60SA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Halten Sie Präsentationen von Ihrem Laptop aus mit dem sicheren Wissen, dass Ihr Laptop nicht unbeabsichtigt in den Energiesparmodus schaltet
- Führen Sie diesen Adapter auf Reisen mit und stellen Sie so sicher, dass Sie mit jedem beliebigen HDMI-Display eine Verbindung herstellen können
- Schließen Sie ein HDMI-Display als zweiten Monitor an Ihren USB-C-Laptop an

### Merkmale

- Ausgestattet mit dem Präsentationsmodus, damit Ihr Videoausgang nicht durch die Energieeinstellungsmodi Ihres Computers unterbrochen wird
- Schalten Sie mit dem einfach zu verwendenden Kippschalter den Präsentationsmodus ein oder aus und ersparen Sie sich so die Mühe, Energieeinstellungen anpassen zu müssen
- Funktioniert auf Mac- und Windows-Computern
- Unterstützung für Ultra-HD-Videoauflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise

- Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
- Unterstützung für Audio 7.1

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
AV-Eingang	USB-C
Ports	1
AV-Ausgang	HDMI - 2.0

---

#### Leistung

Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200
	2560 x 1440
	2560 x 1600
3840 x 2160	
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen



System- und Kabelanforderungen Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.

Hinweis Dieser Videoadapter ist nicht mit Kabeln kompatibel, die die RedMere™-Technologie verwenden.

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit	25 % bis 85 % RH (nicht kondensierend)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Akzentfarbe	Schwarz
Kabellänge	3.7 in [95 mm]
Produktlänge	7.5 in [19.0 cm]
Produktbreite	1.7 in [43.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16.0 mm]
Produktgewicht	1.0 oz [28.0 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Package Length	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	3.2 in [82.0 mm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 oz [67.0 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-zu-HDMI-Videoadapter
	Kurzanleitung

---



\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

