Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne

Nº de produit: USBPNLAFHD1

Ce câble USB de 30 cm vers un port USB monté sur panneau inclut une connexion rectangulaire de carte mère à 5 broches sur une extrémité et un port USB A (femelle) monté sur panneau, à l'autre extrémité. Il offre une manière simple et facile d'accéder au port USB 2.0 sur réceptacle monté sur panneau. Le câble de montage sur panneau USB offre une solution pratique pour connecter des clés USB initialisable ou des porte-clés d'authentification à une connexion USB de carte mère.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Fournit un port de montage sur panneau conforme à la norme de l'industrie pour les applications USB.

Spécifications techniques

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)		
	Connecteur A	USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	IDC (5 broches , carte mère)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Humidité	30%-75% RH
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
	Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
	Largeur du produit	1.5 in [3.8 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
	Poids du produit	0.7 oz [20.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.5 in [14.0 cm]
	Package Width	5.0 in [12.7 cm]
	Package Height	0.5 in [1.2 cm]
	Poids brut	0.9 oz [26.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	Câble USB 30 cm pouvant être installé sur panneau – Câble F/F USB A vers adaptateur carte mère

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis