USBマイクロB ケーブル 30cm Type-A(オス) - 左向きL型Micro-B(オス)

製品ID: UUSBHAUB1LA

USB 2.0 対応USB A - Micro Bケーブル(30cm)。Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0対応モバイルデバイス(スマートフォン、デジタルカメラ、PDA、タブレット型PC機器、GPSシステム等)をコンピューターのUSBポートに接続し、データの同期化やファイル送受信など日常的なタスクを行います。

左向きL型コネクタがついており、モバイルデバイスを充電中でも、横向き/縦向き両方のモードで使いやすい設計になっています。

オプションとして、StarTech.com製 30cm USB-A - 右向きL型Micro Bケーブル(UUSBHAUB1RA)もご利用いただけます。本ケーブルとは反対方向からMicro-Bデバイスに接続することができ、同様に便利な製品です。

認証、レポート、互換性

用途

・データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン

製品の特長

・1 x USB A オスコネクタ

・1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ

・最大480 Mbpsの高速データ転送に対応

・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
性能		
	タイプおよび定格	USB 2.0（480 Mbps）
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	コネクタB	1 – Micro USB Type-B [5ピン]
環境条件		
	動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	保存温度	-10° C to 30° C (14° F to 86° F)
	湿度	25° Cで0%から95%（結露しないこと）
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート – L型左向き
	ワイヤゲージ	24／30 AWG
	ケーブル長さ	0.3 m [1.0 ft]
	製品縦	30.5 cm [12.0 in]
	製品横	1.5 cm [0.6 in]
	製品高さ	1.8 cm [0.7 in]
	製品重量	14.0 g [0.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
	パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
	パッケージ高さ	0.1 mm [0.0 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	20.0 g [0.7 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – 30cm マイクロUSB ケーブル – A – L型左向きマイクロB

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。