

USB-C naar HDMI adapter met 4K 30Hz - zwart

Productcode: CDP2HD

Met deze USB-C naar HDMI adapter kunt u 4K video en audio weergeven vanaf de USB Type-C poort van uw laptop op een HDMI scherm of projector. De adapter is geschikt voor USB 3.1 of Thunderbolt 3 Type-C apparaten die een DP videosignaal doorgeven, zoals uw MacBook Pro, Chromebook of 2018 iPad Pro.

Deze video adapter is ook verkrijgbaar in wit (CDP2HDW).

Met deze adapter kunt u de videocapaciteiten benutten van de USB-C aansluiting van uw computer, voor de weergave van verbazingwekkende kwaliteit van UHD op een 4K 30 Hz scherm.

U kunt een uitgangresolutie bereiken tot 3840 x 2160p bij 30 Hz, wat perfect is voor taken met hoge resolutie. Bovendien is de USB-C-videoadapter neerwaarts compatibel met 1080p schermen, en dus een perfect accessoire voor elke werkomgeving.

Met deze HDMI converter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB-C is een omkeerbare connector, zodat u deze in ongeachte welke richting in uw apparaat kunt steken. Bovendien is deze adapter Thunderbolt 3 compatibel, voor een probleemloze aansluiting op uw Windows of Mac Thunderbolt 3 computer.

Deze compacte, lichtgewicht USB-C videoadapter kunt u eenvoudig in laptotas meenemen. De adapter is ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor en is compatibel met elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt.

De CDP2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw laptop aan op een beschikbaar HDMI scherm op uw werk
- Geef presentaties vanaf USB-C laptops op HDMI schermen
- Sluit een HDMI scherm aan op uw USB-C als een tweede scherm

Eigenschappen

- Krijg high-performance beeldkwaliteit met ondersteuning van uw USB-C™ apparaat met ondersteuning van UHD videoresoluties tot 4K 30 Hz
- Maak eenvoudig verbinding met behulp van de omkeerbare USB-C connector



- Compatibel met Thunderbolt 3 en USB Type-C met DisplayPort™ Alt Mode
- Maximale mobiliteit dankzij een compact, lichtgewicht design

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
Poorten	1
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Chipsetcode	Parade - PS171 STMicroelectronics - STM32F072CBU6

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 1.4
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
-------------	---------------------------------------

Connector B HDMI (19-polig)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode)
ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Gebruiksomge-
ving

Bedrijfstemperatuur 0° C to 45° C

Opslagtemperatuur -20° C to 60° C

Vochtigheid 25-85%

Fysieke
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 2.6 in [67 mm]

Lengte product 5.8 in [14.7 cm]

Breedte product 0.9 in [23 mm]

Hoogte product 0.4 in [9 mm]

Gewicht product 0.8 oz [22 g]

Verpakkingsinf-
ormatie

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.1 oz [30 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd USB-C naar HDMI-adapter



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

