Conversor con Escalador VGA y Audio a HDMI - 1920x1200

ID del Producto: VGA2HDPRO2

Este conversor y escalador VGA a HDMI® le permite conectar su dispositivo de vídeo con señal VGA análoga a una pantalla HDMI digital. Incluye un escalador integrado de vídeo que ajusta la señal de salida a prácticamente cualquier pantalla HDMI. Ajusta a escala la señal a la opción de resolución elegida, hasta 1080p.

Este conversor y escalador también incluye entradas de audio por fibra óptica y de 3,5mm, lo cual permite combinar audio en la salida HDMI. El escalador crea una señal digital a alta resolución, lo cual resulta perfecto para actualizar equipos de vídeo VGA de generación anterior, a fin de que funcionen con modelos más recientes de televisores o proyectores HDMI.

Los modelos de pantallas HDMI más recientes han ido reduciendo paulatinamente la compatibilidad con señales de vídeo de más baja resolución, como 480i, 480p y 720p. Si no se ofrece la compatibilidad con estas resoluciones VGA comunes, es posible que no se pueda utilizar un adaptador estándar para conectar su dispositivo de salida de vídeo de generación anterior a su modelo de pantalla más reciente.

Este conversor le permite continuar utilizando su equipo actual de fuente VGA mediante el ajuste a escala de su señal de vídeo a una resolución compatible con su pantalla HDMI más reciente. El ajuste a escala de su fuente le permite utilizar una elegante pantalla HDMI más actual, lo cual posibilita seguir mostrando su material de vídeo original de probado éxito en ferias o escaparates.

Actualizar cada uno de los componentes de su equipo audiovisual puede resultar costoso y requerir mucho tiempo. Mantener su equipo fuente puede ahorrarle los gastos y evitar las molestias de tener que adquirir y configurar un nuevo equipo. Mediante este conversor VGA a HDMI puede resolver la brecha entre la tecnología de generación anterior y la tecnología más actual, gracias a la conversión de su equipo fiable VGA fuente a la alta resolución HDMI.

Este conversor incluye la función de detección automática de la resolución, la cual minimiza el tiempo de configuración, al no tener que efectuar tediosas programaciones. Además, incluye un intuitivo menú en pantalla que permite personalizar los parámetros de su fuente de entrada, a fin de

seleccionar rápidamente y comparar diferentes opciones de salida, lo cual garantiza que se obtiene la mejor solución de vídeo posible en un periodo de tiempo muy corto.

Nota: este conversor no admite la salida de contenido con cifrado digital. Este conversor sirve como reemplazo directo del modelo VGA2HDMIPRO

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Convierta vídeo y audio análogo a contenido digital HDMI

• Agregue su fuente VGA a una solución de distribución de vídeo que solo acepte contenido digital

• Disfrute del contenido de un ordenador de generación anterior en un televisor de alta definición (HD)

Características

• Personalice su fuente de vídeo VGA análogo para que funcione con cualquier pantalla HDMI, mediante el escalador de vídeo integrado

• Evite actualizar su equipo VGA al escalar la señal de su fuente a una pantalla HDMI

• Disfrute de una operación sin complicaciones, gracias al intuitivo menú de pantalla y a la detección automática de pantalla

• Compatible con resoluciones de vídeo de alta resolución de hasta 1920x1200 o 1080p

• Compatible con audio análogo de 3,5mm o entradas de audio digital SPDIF

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo

	Entrada A/V	VGA
		Entrada de audio estéreo de 3,5mm
		Toslink
	Salida A/V	HDMI
		Entrada de audio estéreo de 3,5mm
		Toslink
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento		
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
	Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
		Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales (entrada de 3,5mm) Audio con sonido envolvente de 7.1 canales (SPDIF)
Conector(es)		
	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) / Mini-Toslink (SPDIF, fibra óptica)
		1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)

Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2.6 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	13
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	5.8 in [14.7 cm]
	Ancho del Producto	4.0 in [10.2 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso del Producto	11.5 oz [326.0 g]
Información de la		

Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.2 in [28.4 cm]
	Ancho de la Caja	7.2 in [18.4 cm]
	Altura de la Caja	2.8 in [7.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conversor / Escalador VGA a HDMI
		1 - Cable VGA 1,2m
		1 - Cable 3,5mm a RCA 1,8m
		1 - Adaptador Universal (EUA/RU/UE/AUS)
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.