

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Produkt-ID: CDP2HDMM1MB



Dieses USB-C™-zu-HDMI®-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren HDMI-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät. Der Adapter ermöglicht eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 1 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, ChromeBook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Mit einer Länge von 1 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für längere Installationen bieten wir auch ein <SDL>2 m USB-C-zu-HDMI-Kabel</SDL> an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Das Adapterkabel lässt sich dank seiner Flexibilität bequem an den USB-C-Port Ihres Gerätes anschließen. Der USB-C-Stecker ist reversibel, sodass es keine Rolle spielt, wie Sie ihn einstecken - der Adapter ist immer angeschlossen. Er lässt sich problemlos richtig einzustecken, wenn Sie Ihren Computer an Ihren Arbeitsplatzrechner oder Hotdesk-Rechner anschließen.

Die Bildqualität auf einem 4K-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben.

Der Adapter ist rückwärtskompatibel mit 1080p-Displays, so dass er sich auch für HD-Anwendungen zu Hause oder im Büro eignet.

Der CDP2HDMM1MB wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

<small>Hinweis:</small>

<small>Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um

mit diesem Adapter kompatibel zu sein.</small>

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie einen USB-C-Computer an einen HDMI-Projektor oder Bildschirm in Ihrem Klassenraum, Hörsaal oder Sitzungssaal an
- Installieren Sie ihn bei Ihrem Arbeitsplatzrechner zu Hause oder Hotdesk-Rechner im Büro, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DVI-Display kompatibel ist

Merkmale


- Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 1 m langen Adapterkabel
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Plug and Play-Installation
- Kein Netzadapter erforderlich
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss

Hardware

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Garantiebestimmung | 3 Years |
| AV-Eingang | USB-C |
| Ports | 1 |
| AV-Ausgang | HDMI - 1.4 |
| Chipset-ID | Parade - PS171 NXP - PTN5100 |

Leistung

| | |
|----------------|--------------------|
| Video Revision | HDMI 1.4 |
| Max. | 1920x1200 or 1080p |



Analogauflösungen

| | |
|--------------------------|--|
| Max. Digitalauflösungen | 3840x2160 @ 30 Hz |
| Unterstützte Auflösungen | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Breitbild unterstützt | Ja |
| Audiospezifikationen | 7.1 Surround Sound |

Steckverbinder

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Steckverbinder A | USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode |
| Steckverbinder B | HDMI (19-polig) |

Spezielle Hinweise/Anforderungen

| | |
|--------------------------------|--|
| System- und Kabelanforderungen | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. |
| Hinweis | Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein. |

Umwelt

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Lagertemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Feuchtigkeit | 5%-90% RF (kondensationsfrei) |

Physische Eigenschaften

| | |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|



| | |
|----------------|--------------------|
| Akzentfarbe | Schwarz |
| Kabellänge | 39.4 in [100 cm] |
| Produktlänge | 39.4 in [100.0 cm] |
| Produktbreite | 0.7 in [18.0 mm] |
| Produkthöhe | 0.6 in [14.0 mm] |
| Produktgewicht | 2.8 oz [78.0 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.4 in [10.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.9 oz [82.0 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Im Paket enthalten | USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel |
|--------------------|----------------------------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

