Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Nº de produit: VS221HD4K

Le commutateur HDMI 4K 2 ports VS221HD4K permet de partager un écran ou un vidéoprojecteur avec deux périphériques sources audio-vidéo HDMI. Ce commutateur comporte deux entrées indépendantes, prenant chacune en charge la résolution 4K et le son surround 7.1.

Ce commutateur 2 ports prend également en charge la norme MHL par le port d'entrée 1, ce qui ajoute une sortie vidéo aux appareils mobiles MHL, comme les smartphones et les tablettes Samsung Galaxy.

Vous serez étonné de constater à quel point ce commutateur vidéo maintient la qualité d'image Ultra HD. La technologie 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre fois la résolution de 1080p. De plus, comme le commutateur est rétrocompatible avec la norme 1080p haute définition, vous restez assuré que n'importe quelle source vidéo présentera une qualité d'image remarquable dans votre application d'affichage numérique.

Fabriqué en aluminium robuste, ce commutateur HDMI est durable et suffisamment solide pour empêcher l'unité de se soulever ou de glisser si les câbles HDMI fixés sont heurtés ou déplacés. De plus, sa conception compacte facilite l'intégration de ce commutateur à n'importe quelle salle de conférence, salle de classe, home cinéma ou application d'affichage numérique.

Ce commutateur garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commutation automatique qui détecte et sélectionne les périphériques nouvellement connectés. La commutation automatique encourage la collaboration spontanée entre les collègues en facilitant le partage de vidéoprojecteur entre plusieurs périphériques sources dans un environnement de salle de conférence ou de classe. Le modèle VS221HD4K prend également en charge le fonctionnement manuel au moyen de la télécommande infrarouge incluse ou du commutateur à basculement intégré du panneau avant directement sur l'appareil.

Ce commutateur vous fait également économiser du temps en permettant la configuration avec

émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres natifs, comme la résolution et la fréquence de rafraîchissement, soient transmis entre votre écran et vos périphériques sources vidéo. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Partagez un vidéoprojecteur ou un téléviseur 4K avec deux sources vidéo différentes 4K

• Collaborez avec vos collègues en connectant plusieurs utilisateurs au même écran et en alternant entre les périphériques d'entrée

• Utilisez-le dans les applications d'affichage numérique pour afficher plusieurs périphériques sources à différents moments

• Utilisez-le avec votre home cinéma pour connecter deux périphériques audio-vidéo à votre téléviseur, comme des lecteurs Blu-ray, des boîtiers décodeurs câble-satellite et des ordinateurs

Spécifications techniques

• Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de la résolution Ultra HD 4K

• Le boîtier robuste en aluminium garantit un positionnement fixe

• Fonctionnement sans souci, avec commutation automatique 2 ports

• Commutateur HDMI 2 x 1 avec prise en charge MHL

• Télécommande infrarouge incluse

• Son surround 7.1

• Conception compacte

• Commutateur à basculement à l'avant du panneau

- Emulation EDID

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	HDMI
	Nombre de ports	2
	Sortie AV	HDMI
	Prise en charge audio	Oui
	Normes de l'industrie	HDMI 1.4
Performance		
	Video Revision	MHL 2.0
	Résolutions numériques max.	4K @ 30 Hz
	Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)		
	Connecteur A	2 - HDMI (19 broches)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation 2 - Sélection de port LED (1 / 2)
Alimentation		

	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	3 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	36
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	5 % à 90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium
	Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
	Largeur du produit	2.4 in [6.2 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Poids du produit	6.4 oz [180.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.5 in [21.6 cm]
	Package Width	5.9 in [14.9 cm]
	Package Height	2.1 in [5.4 cm]

	Poids brut	1.0 lb [0.5 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur HDMI 4K 2 ports 1 - Câble infrarouge 1 - Télécommande 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis