

Adaptador Gráfico USB-C a HDMI 4K60Hz - Convertidor de Video USB Tipo C a HDMI - Compatible Thunderbolt 3 - Dongle - Inventario Limitado - Vea Dispositivo Similar CDP2HD4K60W

ID del Producto: CDP2HD4K60



Este adaptador USB-C™ a HDMI® le permite enviar video y audio HDMI desde un dispositivo USB Type-C™, como un MacBook equipado con USB-C, compatible con 4K Ultra HD a 60 Hz. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort y además es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

El adaptador le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en su conexión USB Type-C, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea, así como el trabajo con las más inimaginables aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos. Este adaptador le permite lograr una resolución de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz, lo cual resulta perfecto para llevar a cabo tareas que requieren alta resolución, como la visualización de videos 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Este adaptador de video USB Type-C es muy portátil y tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco espacio. El adaptador es el accesorio perfecto para su nuevo dispositivo USB-C de diseño delgado, ya que se puede llevar sin problema en una bolsa normal o una bolsa de transporte del computador portátil, ideal en el caso de usuarios BYOD (Trae tu propio dispositivo) de una oficina.

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo. El conector de diseño reversible facilita que se conecte siempre por la cara correcta, lo cual evita las molestias o la distracción de tener que intentar varias veces la conexión de su computador portátil con una pantalla o un proyector durante una presentación o charla a un grupo.

El modelo CDP2HD4K60 está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor, televisor o proyector HDMI que requiera
- Cuando trabaje en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook o Chromebook™ a una pantalla HDMI
- Conecte una pantalla HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como monitor secundario

### Características

- Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 60Hz
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
- Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Compatible con audio 7.1

---


#### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 2.0
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 STMicroelectronics - STM32F072CBU6

---

#### Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------



Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 1920x1080 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

---

#### Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Nota	Este adaptador de vídeo no es compatible con cables que utilizan la tecnología RedMere™.

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 25% a 85%

---

#### Características



Físicas

Color	Negro
Color Acentuado	Negro
Longitud del Cable	3.7 in [93 mm]
Longitud del Producto	5.9 in [15 cm]
Ancho del Producto	1.0 in [25 mm]
Altura del Producto	0.4 in [11 mm]
Peso del Producto	0.8 oz [23 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.2 in [6 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [32 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB-C a HDMI
---------------------	------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

