Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

ID prodotto: VS221HDQ

Lo switch automatico HDMI a 2 porte VS221HDQ consente di risparmiare tempo ed evitare problemi grazie alla commutazione automatica tra le sorgenti audio/video HDMI. Questo switch HDMI di facile utilizzo assicura una transizione senza problemi durante la commutazione tra le sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione video.

Assicura una transizione senza inconvenienti durante la commutazione delle sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione nativa grazie al supporto di 1080p. L'emulazione del collegamento video assicura che le impostazioni sui computer collegati non vengano alterate durante la commutazione a una sorgente video diversa.

Consente di risparmiare tempo collegando due dispositivi sorgente video HDMI al display HDMI invece del collegamento manuale di cavi singoli. Inoltre, l'hardware di montaggio è incluso per un'installazione ordinata e professionale.

Assicura un funzionamento senza problemi grazie a tre diverse modalità di commutazione:

Selezione automatica delle porte: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più di recente.

Selezione della porta prioritaria: assegna la priorità all'ingresso numero due rispetto all'ingresso numero uno. Se è stata attivata la sorgente video collegata all'ingresso numero due, verrà visualizzata tale sorgente.

Selezione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI grazie ai pulsanti di facile utilizzo sul pannello frontale.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Commutazione automatica tra lettore Blu-ray, decoder o console di gioco dell'impianto home theatre

• Consente il collegamento e la commutazione tra due sorgenti video su test bench, per la risoluzione di problemi relativi a computer

• Consente la commutazione tra diverse sorgenti video su display per pubblicità digitale in ospedali, centri commerciali o istituti scolastici

Caratteristiche

• Commutazione automatica

• Commutazione per priorità

• Console di controllo manuale integrata

• Emulazione EDID

• Emulazione del collegamento video

• Supporta risoluzioni video fino a 1080p

• Hardware di montaggio incluso

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	2
	Uscita AV	HDMI
	Cablaggio	HDMI
	Audio	Sì
	Montaggio a rack	Sì

Prestazioni		
	Distanza max	10m [33ft]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
	Risoluzioni supportate	1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
Connettore/i		
	Connettore A	2 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Sorgente #1 attivata
		1 - Sorgente #2 attivata
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5 A
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	6.1 in [15.6 cm]
	Larghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	10.2 oz [290.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.8 in [19.7 cm]
	Package Width	11.7 in [29.6 cm]
	Package Height	3.0 in [7.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 lb [0.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch automatico HDMI
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
		1 - Telecomando
		1 - Kit di montaggio
		1 - Set di piedini in gomma
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.