Switch HDMI de 2 Puertos con Switch Automático y Prioritario - 1080p

ID del Producto: VS221HDQ

Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/video HDMI mediante el conmutador automático HDMI de 2 puertos, modelo VS221HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al cambiar de fuentes de video, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de video original.

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de video, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de video garantiza que las opciones de configuración de cualquier computador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de video diferente.

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de video HDMI a una pantalla HDMI, en lugar de conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

Sencillo funcionamiento, mediante tres diferentes modos de conmutación:

Selección automática de puerto: Permite que se muestre automáticamente la última fuente de video activada.

Selección prioritaria del puerto: selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la entrada número uno. Si la fuente de video conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará dicha fuente.

Selección manual del puerto: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones del panel frontal.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un descodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine en casa

• Conexión y conmutación entre dos fuentes de vídeo en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un ordenador

• Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios

Características

• Conmutación automática

• Conmutación por prioridad

• Consola integrada de control manual

• Emulación EDID

• Emulación de la conexión de video

• Soporte para resoluciones de video de hasta 1080 p

• Hardware de montaje incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Montaje en Rack	Sí

Rendimiento		
	Distancia Máxima	10m [33ft]
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
	Resoluciones Admitidas	1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Conector(es)		
	Conector A	2 - HDMI (19 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Fuente #1 activada
		1 - Fuente #2 activada
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Humedad	0%~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Producto	6.1 in [15.6 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [6.5 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso del Producto	10.2 oz [290.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
	Ancho de la Caja	11.7 in [29.6 cm]
	Altura de la Caja	3.0 in [7.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conmutador automático HDMI
		1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
		1 - Mando a Distancia
		1 - Kit de Montaje
		1 - Kit de patas de goma
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		

Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.