Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

ID prodotto: VS410HDMIE

Questo switch HDMI® a 4 porte consente di collegare fino a quattro dispositivi di output HDMI a un unico ingresso, eliminando la necessità di sostituire manualmente i cavi di sorgenti video e audio ad alta definizione.Lo switch HDMI supporta collegamenti di dispositivi HDMI High Speed, nonché formati audio ad alta definizione Dolby Digital TrueHD e DTS-HD e risoluzioni fino a 1080p (HDTV)/1920x1200 (computer), garantendo risultati audio e video di elevata qualità. Adatto per connessioni su lunghe distanze, lo switch offre una funzionalità di miglioramento del segnale utile per lunghi cablaggi, migliorando il segnale HDMI per ottimizzare la qualità.Lo switch offre una soluzione economica per collegare più dispositivi HDMI di uscita (lettori Blu-Ray, DVD e così via) a una singola porta di televisori LCD/Plasma ad alta definizione.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Ideale per applicazioni Home Theater, dove è necessario disporre di prese sufficienti sul televisore, per collegare molteplici dispositivi

• L'ideale per applicazioni di presentazioni, fiere, conferenze, punti vendita e intrattenimento, dove si richiede l'utilizzo di molteplici dispositivi sorgenti

• Per installazioni video a parete all'interno di punti vendita per supportare molteplici sorgenti con la possibilità di commutare facilmente

- Perfetto per Test Bench A/V professionali, dove si lavora con molteplici dispositivi
- Soluzione eccellente per connettere e commutare tra molteplici PC su un unico display

Caratteristiche

- Telecomando facile da usare per commutare tra dispositivi
- Supporta risoluzioni HDTV da 480i a 1080p
- Supporta risoluzioni PC da 640x480 a 1920x1200
- Conforme agli standard HDMI® ad alta velocità, HDCP 1.1 e DVI 1.0
- Audio Dolby Digital TrueHD e DTS-HD

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	4
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	65.6 ft [20 m]
	Risoluzioni supportate	HDTV - 480i~1080p
		PC - 640x480~1920x1200
	Profondità di colore	Deep Color 30/36 bit
	Larghezza di banda	2.25Gbps (Single Link)
	Specifiche audio	Supporta Dolby Digital TrueHD e DTS-HD
Connettore/i		
	Connettore A	4 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	1A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Consumo energetico	5
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	9.4 in [24.0 cm]
	Larghezza prodotto	4.1 in [10.4 cm]
	Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
	Peso prodotto	8.5 oz [241.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	9.1 in [23.1 cm]
	Larghezza del Pacco	7.7 in [19.6 cm]
	Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.3 lb [0.6 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch video con telecomando/RS-232
		1 - Telecomando a infrarossi

		1 - Adattatore di alimentazione universale (US/UK/EU/AU)
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.