

USB-C naar HDMI adapter met HDR - 4K 60 Hz - zwart

Productcode: CDP2HD4K60H



Met deze USB-C naar HDMI adapter kunt u uw USB Type-C laptop op een HDMI scherm aansluiten. De adapter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpere beelden met betere video.

Met meer heldere kleuren en grote contrast is de adapter ideaal voor:

- maken van haarscherpe visuals met foto's en video's
- weergeven van glasheldere digital signage wanden
- geven van verbeterde presentaties

De USB-C videoadapter is volledig compatibel met uw HDMI 2.0b apparatuur, terwijl deze adapter resoluties tot 4K 60 Hz (3840 x 2160) en bandbreedtes tot 18 Gbps ondersteunt. De adapter biedt 4:4:4 chroma subsampling, waarbij iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt. De adapter is ook neerwaarts compatibel met vroegere HDMI of DisplayPort versies bij hun ondersteunde maximale resoluties.

Met HDR ondersteuning kunt u genieten van levensechte beelden met meer contrast, helderheid en kleuren en grotere lichtsterkte dan standaard digital imaging.

Deze lichtgewicht 4K adapter is zeer mobiel en heeft een compact design. Deze adapter is de perfecte accessoire voor uw USB-C laptop of MacBook, en past gemakkelijk in uw draagtas.

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie beschikt deze unieke USB-C naar HDMI adapter over een omkeerbare USB-C connector, waardoor u het altijd correct in uw laptop steekt.

De CDP2HD4K60H wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor HDR moet uw USB-C poort DisplayPort 1.4 en moet uw scherm HDMI 2.0b ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit USB-C apparaten aan op voor HDR geschikte 4K HDMI schermen
- Geef verrijkte presentaties
- Ideaal voor creatieve professionals
- Neem de adapter mee als u reist

Eigenschappen

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz
- Ondersteunt HDR voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Heeft een mantel die beschermt tegen elektromagnetische interferentie (EMI) voor een betrouwbaar en consistent audio-videosignaal
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 2.0
Industriestandaarden	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
Chipsetcode	MegaChips - MCDP2900

Prestaties



Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Video Revision	HDMI 2.0b
Maximale digitale resoluties	4096 X 2160 @ 24Hz 3840 X 2160 @ 60H
Ondersteunde resoluties	4096 X 2160 @ 24Hz 3840 X 2160 @ 60Hz
	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
	Om de maximale prestatie van dit product te bereiken, moeten zowel de bron- als doelapparaten aan de betreffende specificaties voldoen

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	25%-60% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	2.6 in [67 mm]
Lengte product	1.0 in [25.0 mm]
Breedte product	5.9 in [15.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [11.0 mm]
Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar HDMI-adapter
-------------	-------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

