Distributore Matrice Switch HDMI 4x4 con opzione Picture and Picture (PAP) o Maxischermo - 1080p

ID prodotto: VS424HDPIP

Lo switch a matrice HDMI 4X4 con Picture-and-Picture (PAP) VS424HDPIP offre la possibilità di combinare senza problemi e distribuire quattro sorgenti audio/video HDMI su quattro diversi display HDMI, con la possibilità aggiuntiva di combinare più immagini sullo stesso display.

Lo switch multiplexing split-screen unisce la flessibilità di uno switch a matrice alla scalabilità di una parete video offrendo la libertà di combinare sorgenti video su un singolo display. È inoltre possibile distribuire diverse combinazioni video in modo indipendente attraverso quattro singoli display. Lo switch offre la configurazione a matrice completa supportando tre diverse modalità picture-and-picture per display: Modalità matrice (1x1)/Modalità doppia (2x1)/Modalità quadrupla (4x1) /Modalità TV a parete (1x4).

L'installazione di uno switch VS424HDPIP in sala riunioni o in un sistema di segnaletica digitale consente di aumentare in modo sostanziale le possibilità di comunicazione. Lo switch a matrice picture-and-picture non solo quadruplica le porte di comunicazione per ciascun display, ma permette anche di regolare le sorgenti video da remoto tramite la rete TCP/IP locale o il telecomando a infrarossi fornito in dotazione.

VS421HDPIP è uno switch video flessibile in grado di migliorare qualsiasi applicazione display video. La tecnologia picture-and-picture consente di condividere fino a quattro immagini distinte sullo stesso schermo, riducendo lo spazio di visualizzazione richiesto dal video e consentendo di risparmiare e impedire sprechi sull'acquisto di display aggiuntivi in applicazioni di pubblicità digitale. Per il monitoraggio di sicurezza è possibile combinare quattro sorgenti video in un singolo display per una visualizzazione complessiva migliore e trasmettere questi feed su quattro displays differenti in postazioni diverse. È inoltre possibile ingrandire un singolo feed per una visione ravvicinata senza interrompere i restanti tre schermi. L'occorrente per il montaggio e' incluso per offrire opzioni di installazione versatili, garantendo un'installazione ordinata e professionale.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di aggiungere configurazioni multischermo alla propria sala riunioni per migliorare la collaborazione condividere più idee

• Con le applicazioni di pubblicità digitale fornisce più sorgenti video sullo stesso schermo e consente la distribuzione su quattro postazioni diverse

• Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su display aggiuntivo, per conferenze aziendali o fiere

• Ideale per collegare/commutare più sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video

• Consente di controllare più sorgenti di sicurezza (telecamere) contemporaneamente

Caratteristiche

• Consente di aumentare il potenziale comunicativo grazie al collegamento di quattro sorgenti audio/video HDMI a quattro display HDMI

• Consente di visualizzare l'immagine intera tramite la trasmissione di più ingressi sullo stesso display o di utilizzare gli ingressi su più display

• Consente di risparmiare sui costi e aumentare la visibilità dello schermo combinando più ingressi su un singolo display con supporto Picture-and-Picture matrice completo

• Hardware di montaggio incluso

• Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p

• Configurazione full matrix con supporto di quattro modalità picture-and-picture diverse per display: modalità matrix (1x1) / modalità doppia (2x1) / modalità quadrupla (4x1) / modalità TV a parete (1x4)

• Telecomando tramite RS232 (seriale), Telnet (rete TCIP/IP) o IR (telecomando incluso)

• Permette di scegliere quale sorgente audio trasmettere tramite le sorgenti video combinate

---

Hardware

	Norme di garanzia	2 Years
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	4
	Uscita AV	HDMI
	Cablaggio	HDMI
	Audio	Sì
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200
	Risoluzioni supportate	1920x1200
		1920x1080
		1280x720
		640x480
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
		1 - RJ-45
		1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR)
	Connettore A	4 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	4 - HDMI (19 pin)
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED alimentazione
		1 - LED menu (OSD)
		2 - LED operazioni da menu (+/-)
		4 - LED selezione uscita (A / B / C / D)

		4 - LED selezione ingresso (1 / 2 / 3 / 4)
		1 - LED selezione modalità (Matrice/Doppia/Parete)
		1 - LED salvataggio
		1 - LED blocco
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3 A
	Consumo energetico	36
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	20% - 90 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio
	Lunghezza prodotto	17.2 in [43.6 cm]
	Larghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
	Altezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
	Peso prodotto	6.2 lb [2.8 kg]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	22.7 in [57.6 cm]

	Package Width	16.3 in [41.4 cm]
	Package Height	5.7 in [14.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	9.0 lb [4.1 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch matrice HDMI 4x4
		1 - Telecomando
		2 - Staffe di montaggio
		1 - Dischetto di installazione software
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.