12U wandmonteerbaar netwerk rack - 35 cm diep (low-profile) - 19 inch beugel voor patchpanelen voor ondiepe server- en IT -apparatuur, netwerk switches - maximumgewicht: 57 kg , zwart

Productcode: WALLMNT12

Deze wandmontagesteun biedt 12U ruimte voor het monteren van rack monteerbare apparatuur tot 30 cm (12 inch) diep, zoals patchpanelen of netwerkschakelaars, aan de wand.

Het 12U rack optimaliseert uw werkruimte door uw minder diepe apparatuur efficiënt aan de wand te monteren in plaats van bureauruimte of andere oppervlakken in beslag te nemen. Het is de perfecte oplossing voor uw kleine kantooromgeving, thuiskantoor waar ruimte beperkt is of voor uw serverruimte, omdat het geen vloerruimte in beslag neemt.

Het wand rack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw cruciale apparatuur. En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten van het rack 40 cm (16 inch) is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan de wandbalken. Het rack is ook voorzien van een toegankelijk paneel aan de achterkant, waardoor u gemakkelijk toegang hebt voor kabels in het rack.

Bij de wandmontagesteun worden kooimoeren en schroeven geleverd, zodat u geen aparte montagemiddelen hoeft te kopen.

Als u op zoek bent naar een minder diepe montage oplossing met minder rack units, biedt StarTech.com ook een 6U wandmontagesteun en een 8U wandmontagesteun.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Monteer tot 30 (12 inch) diepe apparatuur aan uw wand

• Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

• Bespaar ruimte in uw kleine kantoorruimte, thuiskantoor of serverruimte door apparatuur aan de wand te monteren in plaats van vloerruimte in beslag te nemen

Eigenschappen

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de keuze van IT professionals ; dit 12U wandmonteerbaar rack heeft levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

• 12U WANDMONTEERBAAR RACK: Dit 19 inch brede low-profile wandmonteerbare rack heeft een maximale montagediepte van 35 cm en wordt aanbevolen voor netwerkapparatuur tot 30 cm diep, zodat er 5 cm overblijft voor kabels; maximumgewicht 57 kg

• Probleemloze installatie met wandmontagegaten op een onderlinge afstand van 40,64 cm (16 inch), voor het werken met gipsplaatprofielen

• EENVOUDIG TE INSTALLEREN: De 12U muurbeugel voor patchpanelen wordt volledig gemonteerd geleverd inclusief M6 schroeven en M6 kooimoeren om de installatie van apparatuur te vergemakkelijken en waardoor u geen extra bevestigingsmaterialen hoeft te kopen

• EENVOUDIG KABELMANAGEMENT: De kleine muurbeugel is geschikt voor allerlei apparaten en is ontworpen met efficiëntie in gedachten: een toegang aan de achterkant zorgt voor een eenvoudig kabelmanagement in uw netwerkkast, serverruimte of bedradingskast

• KOUDGEWALSTE STALEN CONSTRUCTIE: Het wandmonteerbare data rack heeft een sterke constructie voor een veilige en stevige montage; inclusief bevestigingsmaterialen; geschikt voor montage steunbalken (40cm tussen bevestigingsgaten)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame

	U-hoogte	12U
	Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd
		wandmonteerbaar
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	13.8 in [34.9 cm]
	Breedte product	19.6 in [49.9 cm]
	Hoogte product	21.3 in [54.1 cm]
	Gewicht product	19.2 lb [8.7 kg]
	Maximale montagediepte	13.8 in [34.9 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Package Length	22.7 in [57.6 cm]
	Package Width	15.0 in [38.0 cm]
	Package Height	21.1 in [53.6 cm]
	Verzendgewicht	23.2 lb [10.5 kg]

	(verpakt)	
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - wandmontagesteun
		36 - M5 kooimoeren
		36 - M5 schroeven met onderlegringen
		1 - M6 K-moer
		6 - houtschroeven
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.