

## USB-C till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Produkt ID: CDP2HD4K60SA



Detta är ingen vanlig videoadapter. Ja, med den kan du ansluta USB-C™-porten på din dator till en HDMI®-skärm eller -projektor men den har även en unik knapp för presentationsläge. När du trycker på knappen hindrar adaptern datorn från att aktivera skärmläckaren, viloläge eller strömsparläge. Adaptern ser till att skärmen alltid är på, den perfekta USB-C-videoadaptern för alla presentationer eller möten.

När du håller i en presentation är ditt mål att arbeta med publiken, inte datorn. Men om du inte rör på muspekaren tillräckligt ofta eller ändrar ströminställningarna blir skärmen svart på grund av inaktivitet medan du pratar med publiken. Det kan bli en stor distraktion när du försöker fokusera på meddelandet som du vill kommunicera.

Adaptern hindrar skärmavvikelser med presentationsläge, en unik funktion som automatiskt initierar pekarrörelser för att förhindra datorns ströminställningar från att avbryta din presentation. Den är perfekt för att dela webbplatser, ritningar, kalkylblad, PDF:er eller bildspel under ditt möte.

Du kan slå på eller av presentationsläget beroende på din användning. Slå på läget när du är i styrelserummet och vill att din skärm ska vara igång och slå av läget när du använder adaptern vid din arbetsplats eller hot desk på kontoret för att låta datorns ströminställningar gälla. Att använda knappen är enkelt och du slipper göra ändringar i operativsystemets inställningar.

För att garantera enkel användning och installation har denna unika adapter inbyggt stöd på Windows®- och Mac-datorer. Det är enkelt att ansluta adaptern med hjälp av den mångsidiga USB Type-C™-porten på din dator. Den vändbara USB-C-kontakten innebär att du alltid kopplar in den rätt på första försöket så att du slipper frustrationen och distraktionen av att försöka ansluta din bärbara dator flera gånger till en skärm eller projektor.

Med denna adapter kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din dators USB Type-C-anslutning för att ge enastående UHD- 4K 60 Hz-upplösning till din HDMI 2.0-skärm. Detta gör det enklare att multitaska när du arbetar på de mest resurskrävande programmen man kan tänka sig.

Med denna adapter kan du få en upplösning på upp till 3840x2160p vid 60 Hz, vilket är perfekt för att utföra högupplösta uppgifter som till exempel att visa 4K-video. Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med 1080p-skärmar och är därför ett perfekt resetillbehör så att du kan ansluta till vilken skärm eller projektor i ett styrelserum som helst.

CDP2HD4K60SA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Var redo att presentera från din bärbara dator och känn dig trygg med att datorn inte kommer att slockna när du inte vill
- Ta med dig adaptern när du reser för att kunna ansluta till i stort sett alla HDMI-skärmar som du stöter på
- Anslut en HDMI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

### Funktioner

- Utrustad med en funktion för presentationsläge för att säkerställa att din video inte avbryts av datorns strömsparläge
- Slipp justera ströminställningarna med en lättanvänd knapp som slår på och av presentationsläget
- Fungerar på Mac- och Windows-datorer
- Stöd för Ultra HD-video-upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
- Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Thunderbolt™ 3 port-kompatibel
- Stöd för 7.1 audio

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Portar	1

AV-ingång	USB-C
AV-utgång	HDMI - 2.0

---

#### Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60Hz
Stödda upplösningar	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

---

#### Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Obs.	This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.

---

#### Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Luftfuktighet	25% till 85% RH icke-kondenserande

---

## Utseende

Färg	Svart
Detaljfärg	Svart
Kabellängd	3.7 in [95 mm]
Produktlängd	7.5 in [19.0 cm]
Produktbredd	1.7 in [43.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [16.0 mm]
Produktvikt	1.0 oz [28.0 g]

---

## Förpackning

Package Length	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	3.2 in [82.0 mm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 oz [67.0 g]

---

## Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C till HDMI-videoadapter snabbstartsguide
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

