Matassa di cavi LAN Cat5e solidi UTP da 305 m - Bobina di rete ethernet RJ45 - Cavo Ethernet Sfuso Cetificato CMR - Grigio - Conforme TAA

ID prodotto: WIRC5ECMRGRY

Il cavo UTP solido Cat5e 350 MHz WIRC5ECMRGRY (grigio) ha la classificazione CMR per l'utilizzo in pareti, condutture, soffitti e così via ed è inoltre confezionato in rotoli da 304,8 m. Il cavo presenta una guaina in PVC di colore grigio che assicura flessibilità e resistenza semplificando inoltre la codifica per colore delle connessioni dei cavi di rete.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Ideale per l'installazione di reti domestiche, da ufficio o in istituti scolastici

• Con classificazione CMR per l'utilizzo in pareti, condutture, soffitti e altre applicazioni verticali

Caratteristiche

• CAVO ETHERNET CAT5e: il cavo UTP Cat5e solido a 4 coppie da 305m è ottimizzato per le reti aziendali a 1000 Mbps; la gamma di frequenza di 350 MHz aumenta la capacità di trasmissione; supporta l'alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: i conduttori in rame di alta qualità consentono un adattamento preciso

per ridurre al minimo l'usura e la perdita di segnale; il rame solido 24 AWG supporta una vasta gamma di applicazioni Ethernet

• SICUREZZA E AFFIDABILITÀ: costruito e testato con cura, per mantenere la diafonia di prossimità (NEXT) entro limiti accettabili; connessioni Ethernet affidabili in applicazioni che richiedono un cavo Cat5e con classificazione CMR

• APPLICAZIONI: Ideale per installazioni di strutture di supporto (all'interno delle pareti, tra i piani, nei vani degli ascensori, ecc.) dove è richiesta la classificazione antincendio CMR; Per installazione di rete a casa, in ufficio o a scuola

• SPECIFICHE: CAT5e; grigio; 305 metri; 10/100/1000Mbps; 350 MHz; PoE; UTP; 24AWG rame puro; classificato CMR; Conformità TAA

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	4 Pair UTP
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMR (riser)
	Standard del settore	Categoria 5
		CMR
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	1000.0 ft [304.9 m]
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Grigio
	Diametro filo	24 AWG
	Tipo di conduttore	Rame solido
	Lunghezza del cavo	1000.0 ft [304.9 m]
	Lunghezza prodotto	1000.0 ft [304.9 m]
	Larghezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]
	Altezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]

	Peso prodotto	20.3 lb [9.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	14.4 in [36.7 cm]
	Larghezza del Pacco	14.2 in [36.0 cm]
	Altezza del Pacco	8.9 in [22.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	21.1 lb [9.6 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore grigio
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.