

USB-C auf HDMI 2.0 Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI
Display Videokonverter - 60W PD Pass-Through Ladeanschluss - Thunderbolt 3
kompatibel - Schwarz

Produkt-ID: CDP2HDUCP




Dieser USB-C™ auf 4K-HDMI®-Adapter verbindet ein HDMI-Display mit Ihrem Laptop oder MacBook mit USB Typ C. Der USB-C-zu-HDMI-Adapter umfasst die Energieversorgung über USB. Auf diese Weise können Sie mit demselben USB-C-Anschluss Ihren Laptop aufladen und gleichzeitig ein Video abspielen. Der Adapter ist auch in Weiß (CDP2HDUPW) verfügbar, sodass Sie einen Adapter auswählen können, der dem Stil Ihres Laptops entspricht.

Kleinere und leichtere Notebooks eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz, aber Sie haben weniger Anschlüsse. Dieser USB-C-Videoadapter unterstützt Stromversorgung über USB mit bis zu 60 Watt und bietet einen zusätzlichen USB-C-Anschluss. So können Sie Ihr Notebook über den USB-C-Netzadapter aufladen - sogar während einer Videoausgabe. Viele Notebooks wie Dell XPS und MacBook Pro unterstützen das Aufladen über Ihren USB-C-Anschluss mit USB-Stromversorgung. Überprüfen Sie ihre Spezifikationen, um die Kompatibilität zu bestätigen.

Um sicherzustellen, dass die UHD-Qualität ihres Videosignals beibehalten wird, unterstützt der USB Typ-C für HDMI-Adapter HDMI-Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 60 Hz, einschließlich beliebiger hochauflösender Auflösungen wie 1080p und 720p.

Dieser USB-C-zu-HDMI-Konverter hat ein komplett schwarzes Gehäuse und eingebautes USB-C-Kabel passend für Ihr Ultrabook oder Notebook. Der Adapter ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt-Modus unterstützt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindet jedes HDMI-Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihren BYOD-Laptop bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause beim Aufladen Ihres Notebooks mit einem HDMI-Display
- Präsentationen auf einem großen HDMI-Display mit Ihrem USB-C-Notebook halten

Merkmale

- **HOHE LEISTUNG:** USB-C (DP 1.2 Alt-Modus) mit aktivem HDMI-2.0-Adapter ermöglicht den Anschluss eines einzelnen HDMI-Bildschirms mit 4K/60 Hz UHD (4096 x 2160/3840 x 2160); kompatibel mit HDCP 2.2/1.4 und Thunderbolt 3
- **60-W-PD-PASS-THROUGH-LADEN:** Dieser schwarze USB-C-Videokonverter mit PD ermöglicht das Laden und die Stromversorgung Ihres Laptops mit bis zu 60 W Power Delivery und gleichzeitiges Anzeigen von Videos auf einem HDMI-Display über einen einzigen USB-C-Anschluss.
- **KOMPATIBILITÄT:** Funktioniert mit DisplayPort-über-USB-Typ-C-Laptops (TB3-kompatibel) wie Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **DISPLAY-KOMPATIBILITÄT:** Getestet auf Spitzenleistung bei 4K/60 Hz auf HDMI-Monitoren, Projektoren und HDTVs inkl. Dell, Samsung, LG, Asus, Acer, BenQ, Sony, NEC und Epson; abwärtskompatibel mit 1080p
- **BENUTZERFREUNDLICH:** USB-C-auf-HDMI-Adapter unterstützt Plug-and-Play-Einrichtungen ohne Treiber und funktioniert mit macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS und Linux | Kompatibel mit Thunderbolt 3 und früheren Versionen von DisplayPort

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang USB-C

AV-Ausgang HDMI - 2.0

Chipset-ID Parade - PS176
VIA/VLI - VL100

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Video Revision	HDMI 2.0
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen	3840 x 2160 @ 60Hz
	2560 x 1600
	2048 x 1280
	1920 x 1200
	1920 x 1080
	1280 x 720
	1680 x 1050
	1600 x 900
	1440 x 900
	1360 x 768
	1280 x 800
	1280 x 768
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	1 - USB Typ-C (24-polig) Nur USB Power Delivery

Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
Strom	Power Delivery	60W
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	3.9 in [100 mm]
	Produktlänge	2.0 in [5.0 cm]
	Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Produktgewicht	0.8 oz [24.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.9 in [17.5 cm]
	Paketbreite	5.5 in [14.0 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.0 oz [112.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C-auf-HDMI-Adapter
--------------------	----------------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.