Candado de Conexión: Cable de Seguridad en Acero - Paquete de 10

Foto del Producto (CONNLOCKPK10)



Pieza		Función
1	Cable de Seguridad de Acero	• Ate los **Cables A/V** a los **Adaptadores A/V**.
2	Casquillo de Aluminio	• Pase el **Cable de Seguridad en Acero** a través de cada abertura para formar un bucle. • Doble/Ajuste las aberturas para prensar el bucle del **Cable de Seguridad en Acero**.
3	Tubo Termoretráctil	• Se contrae alrededor de los **Casquillos de Aluminio** prensados.

Requisitos

- 1 Herramienta para Prensar
- 1 Pistola de Calor (opcional)
- 1 Alicate para Cables de Alambre (opcional)

Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/mx/CONNLOCKPK.

Instalación

1. (Opcional) Pase el **Tubo Termoretráctil** por el centro del **Cable de Seguridad en Acero**.

   Nota: *Este paso es necesario si piensa utilizar el* ***Tubo Termoretráctil****.*
2. Pase los **Casquillos de Aluminio** por cada extremo del **Cable de Seguridad en Acero**.
3. Enrolle uno de los extremos del **Cable de Seguridad en Acero** alrededor del **Cable A/V**.
4. Pase nuevamente el extremo del **Cable de Seguridad en Acero** por el segundo orificio del **Casquillo de Aluminio**.
5. Tire del **Cable de Seguridad en Acero** hasta que se ajuste perfectamente alrededor del **Cable A/V**.

   Nota: *No tire del* ***Cable de Seguridad en Acero*** *hasta el final. Tire del* ***Cable de Seguridad en Acero*** *hasta que ya no sea posible deslizar el bucle sobre los conectores del* ***Cable A/V****.*
6. Prense el **Casquillo de Aluminio** en la medida correcta de la **Herramienta de Prensado**. *(figura 1)*.

   Nota: *Es posible que sea necesario prensar el* ***Casquillo de Aluminio*** *varias veces para crear un prensado fuerte y con forma redonda.*

Figura 1



7. Enrolle el otro extremo del **Cable de Seguridad en Acero** alrededor de la parte del cable del **Adaptador A/V**.

8. Repita los pasos del 4 al 6 para ajustar el **Candado de Conexión** a la parte del cable del **Adaptador A/V**. *(Figura 2)*

Figura 2



9. (Opcional) Deslice el **Tubo Termoretráctil** sobre los **Casquillos de Aluminio** prensados.
10. (Opcional) Con la **Pistola de Calor** aplique calor al **Tubo Termoretráctil**. Siempre mantenga la **Pistola de Calor** en movimiento para garantizar que el calor se distribuya de forma pareja sobre el **Tubo Termoretráctil.** *(Figura 3)*

    Nota: *Solo aplique el calor que sea necesario para encoger el* ***Tubo Termoretráctil****. El calor excesivo puede derretir la cubierta de nailon que cubre el* ***Cable de Seguridad en Acero****.*

Figura 3



Cómo retirar el cable

- Corte ambos extremos del **Cable de Seguridad en Acero** con un **Alicate para Cables de Alambre**.

  Nota: *Asegúrese de hacer el corte lo más cerca posible del* ***Casquillo de Aluminio*** *para evitar dañar los* ***Cables****.*

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos
El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionados en modo alguno a StarTech.com. Estos se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de 5 años.
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canadá

StarTech.com LLP
2500 Creekside Parkway
Lockbourne, Ohio
43137
EE.UU.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
Reino Unido

FR: fr.startech.com
DE: de.startech.com
ES: es.startech.com
NL: nl.startech.com
IT: it.startech.com
JP: jp.startech.com