

USB-C till HDMI-videoadapter - 4K 30Hz - kompatibel med Thunderbolt 3 - USB 3.1
Type-C till HDMI-omvandlare - resedongel - Svart

Produkt ID: CDP2HD



Med denna USB-C till HDMI-adapter kan du spela upp 4 K-video och -ljud från USB Type-C-porten på din bärbara dator till en HDMI-skärm eller projektor. Adaptern fungerar med USB 3.1 eller Thunderbolt 3 Type-C-enheter som passerar en DP-videosignal, som till exempel din MacBook Pro, Chromebook eller 2018 iPad Pro.

Denna videoadapter finns också tillgänglig i vitt (CDP2HDW).


Denna adapter gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din dators USB-C-anslutning för att leverera fantastisk UHD-kvalitet till din 4K 30 Hz-skärm.

Du kan nå en upplösning på upp till 3840 x 2160p vid 30 Hz, perfekt för att utföra högupplösningssuppgifter. Dessutom är USB-C-skärmadaptern bakåtkompatibel med bildskärmar och skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för alla arbetsplatstillämpningar.

Denna HDMI-konverterare låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB-C är en värdbar kontakt, så du kan ansluta den till din enhet i båda riktningar. Dessutom är den Thunderbolt 3-kompatibel vilket ger en problemfri anslutning till din Windows- eller Mac-baserade Thunderbolt 3-dator.

Denna kompakta, lätta USB-C-videoadapter är lätt att bära i väskan för din bärbara dator. Den är perfekt att använda för BYOD (Bring Your Own Device) på kontoret och är kompatibel med alla enheter som stöder USB-C DP alt-läge.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din bärbara dator till en tilldelad HDMI-skärm på jobbet
- Leverera presentationer från bärbara USB-C-datorer till HDMI-skärmar
- Anslut en HDMI-bildskärm till din bärbara USB-C-dator som en sekundär skärm

Funktioner

- **BILD I 4K 30 HZ:** Den här videoadaptern projicerar felfri 4K-video (bakåtkompatibel med 1080p) till din HDMI-bildskärm eller monitor, vilket gör den perfekt för högupplösta uppgifter som videoredigering, streaming av UHD-innehåll och presentationer
- **KOMPATIBEL MED THUNDERBOLT 3 OCH USB 3.1:** Den här bildskärmsdongeln ansluts till USB Type C 3.1 eller Thunderbolt 3-porten på din bärbara dator eller surfplatta (med DP alt-läge) och fungerar utmärkt med enheter som MacBook, Chromebook eller iPad Pro med USB C
- **PLUG-AND-PLAY:** Denna AV-konverterare erbjuder en äkta plug-and-play-lösning, som varken kräver mjukvara eller drivrutiner. Den har en reversibel USB C-kontakt som ger en enkel anslutning till din Windows/Mac-baserade enhet
- **FLEXIBEL MÅNGSIDIGHET:** Använd reseadaptern för att förlänga eller spegla skärmen eller skapa en arbetsstation med två skärmar. Den kompakta designen är idealisk för BYOD-tillämpningar (Bring Your Own Device) på kontoret eller för att ansluta till en HDMI-skärm när du är på språng
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna USB-C-videoadapter är konstruerad och byggd för professionella IT-experten och har en 3 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1

AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Chipset-ID	DP Converter: Parade PS171 Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 1.4
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
-----------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	0° C to 45° C
Förvaringstemperatur	-20° C to 60° C

	Luftfuktighet	25-85%
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	2.6 in [6.7 cm]
	Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
	Produktbredd	1.0 in [2.5 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
	Produktvikt	1.2 oz [35.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	4.1 in [10.4 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [36.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-C till HDMI-adapter
Warranty Information		
	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.