

## USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60Hz - vit

Product ID: CDP2HDUCPW



Med denna USB-C till HDMI-adapter kan du ansluta din brbara dator eller MacBook med USB Type-C till en HDMI-skärm. Videoadaptern har USB Power Delivery så att du kan strömförse din brbara dator samtidigt som du sänder video till en HDMI-skärm.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Denna videoadapter fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal, som MacBook och ChromeBook Pixel, och den är dessutom kompatibel med Thunderbolt 3-portar.

Med sin helvita design är denna USB-C-videoadapter det perfekta tillbehöret för din USB-C-utrustade MacBook. Adaptern är kompakt och ligger den för enkelt plats i MacBook-väskan eller annan väska, vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Frutom att adaptern ser fantastisk ut bredvid din MacBook eller HP ENVY fungerar den även med alla USB-C-datorer med stöd för DisplayPort ALT-mode, som till exempel din brbara Windows-dator.

Till skillnad från vissa videoadapterar som hindrar dig från att ladda din dator genom att blockera din brbara dators USB-C-laddningsport medan du sänder video, stöder denna videoadapter USB Power Delivery och har en extra USB-C-port. Det innebär att du kan ladda din brbara dator även när du sänder video, genom att helt enkelt ansluta den brbara datorns strömadapter till den extra porten. Det är den perfekta lösningen för brbara datorer som endast har en enda USB-C-port.

Denna USB Type-C-videoadapter maximerar brbarhet med en lät och liten design. Den är det perfekta tillbehöret till din MacBook eller ChromeBook och för enkelt plats i datorväskan. Dess superbrbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din brbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt så hur du när kopplar in den, kommer adaptern alltid att ansluta. Detta besparar dig bekymret och förlusten med att krångla med enheten när du försöker hålla i en presentation eller dela information.

Du kommer att frunda över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm. 4K-upplösning ger dig extra skärmyta för att freklla detaljerat arbete som till exempel redigering av video och visning av stora kalkylblad.

ven om du inte anvnder 4K stder adaptern HD i 1080p och lgre upplsnningar, s att du kan knna dig trygg med att adaptern kommer att fungera med alla HDMI-skrmr som du behver ansluta till.

CDP2HDUCPW tcks av StarTech.coms 3-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Ladda din brbara USB Type-C-dator och snd video frn samma USB-C-port
- Ta med dig adaptern nr du reser och anslut till vilken HDMI-skrm, -TV eller -projektor som helst
- Anslut till BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-arbetsstationer (Choose Your Own Device) p kontoret

## Features

- Ladda din brbara dator och snd HDMI-video frn samma USB-C-port med USB Power Delivery
- Problemfri anslutning med den vndbara USB-C-kontakten
- Maximal brbarhet med en liten storlek och ltt design
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Enastende bildkvalitet med std fr UHD-videoupplsnningar p upp till 4K @ 60Hz
- Std fr 7.1 audio

<b>Hrdvara</b>	Warranty	3 Years
	AV-ingng	USB-C
	Portar	1
	AV-utgng	HDMI - 2.0
	Chipset-ID	Parade - PS176
		VIA/VLI - VL100
<b>Prestanda</b>	Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
	Maximal digital upplsnning	3840 x 2160 @ 60Hz
	Stdda upplsnningar	3840 x 2160 @ 60Hz
	Std fr widescreen	2560 x 1600
	Audio-specifikationer	2048 x 1280
		1920 x 1200
		1920 x 1080

1280 x 720  
1680 x 1050  
1600 x 900  
1440 x 900  
1360 x 768  
1280 x 800  
1280 x 768  
Yes  
7.1 surroundljud

<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	HDMI (19 pin)
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0C to 40C (32F to 104F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 70C (-4F to 158F)
	Luffuktighet	0~90% RH
<b>Utseende</b>	Frg	White
	Kabinetttyp	Plastic
	Kabellngd	3.9 in [100 mm]
	Produktlngd	2.0 in [50 mm]
	Produktbredd	1.3 in [33 mm]
	Produktljd	0.5 in [13 mm]
	Produktvikt	0.8 oz [22 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	6.9 in [1.8 cm]
	Package Width	5.7 in [1.4 cm]
	Package Height	1.2 in [31 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	3.8 oz [107 g]
<b>Vad det r i Idan</b>	Ingr i paketet	USB-C till HDMI-adapter

*\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.*