

Adaptador USB C a Mini DisplayPort - Convertidor de Vídeo USB Tipo C a mDP/Mini DP a 4K 60Hz - Compatible con Thunderbolt 3 - Cable de 30cm - Versión Mejorada de CDP2MDP

ID del Producto: CDP2MDPEC



Este adaptador de USB-C™ a Mini DisplayPort™ le permite dar salida a vídeo y audio mDP desde el puerto USB Type-C™ de su ordenador portátil, tableta, smartphone u otro dispositivo USB C.

Este dongle adaptador USB C está equipado con un cable extra largo de 30cm incorporado, lo que proporciona un alcance ampliado para reducir la tensión del puerto y del conector en dispositivos 2 en 1 o en ordenadores portátiles sobre soportes elevados.

El adaptador le permite aprovechar las capacidades de vídeo que incorpora la conexión USB Tipo-C de su ordenador, para ofrecer la asombrosa calidad de la UHD a su pantalla 4K de 60 Hz. Esto le facilita la multitarea mientras trabaja en las aplicaciones más exigentes en recursos que pueda imaginar.

Además, el adaptador de USB-C a Mini DP es retrocompatible con las pantallas de 1080p, lo que lo convierte en un accesorio ideal para el hogar, la oficina u otras aplicaciones del espacio de trabajo.

Este convertidor de vídeo USB C a mDP es muy portátil, con un tamaño reducido y un diseño ligero que resulta fácil de meter en la bolsa de su portátil mientras se desplaza entre su casa, la oficina o cuando viaja por negocios.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte prácticamente cualquier monitor Mini DisplayPort 4K cuando trabaje en su oficina o estando de viaje
- Conecte su tablet o smartphone equipado con USB-C a una pantalla más grande

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Una actualización de CDP2MDP, este adaptador de USB C a Mini DisplayPort conecta un ordenador USB-C o Thunderbolt a un monitor mDP, compatible con resoluciones de hasta 4K 60Hz UHD (3840x2160) - Retrocompatible con 1080p
- **COMPATIBILIDAD DE HOST:** Funciona con ordenadores con Modo Alt de DP USB-C y Thunderbolt como Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Extreme, Surface Laptop 3, Pro 7, HP EliteBook, Chromebook y MacBook Pro/Air (Intel y M-Series)
- **COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS:** Probado para ofrecer el máximo rendimiento a 4K 60Hz en una amplia gama de monitores Mini DP, incluidas marcas como Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer y LG - Compatible con pantallas Ultrawide (3440x1440)
- **COMPATIBILIDAD CON APPLE:** Compatible con monitores Mini DisplayPort, incluyendo Apple Cinema Display de 30" (A1083) y Apple LED Cinema Display de 27"/24" (A1316/A1267) - No es compatible con monitores Thunderbolt como Apple Thunderbolt Display de 27"
- **ESPECIFICACIONES:** Modo Alt de DP - mDP 1.2 HBR2 - Audio de 2 canales - HDCP 2.2/1.4 - Cable 30cm - USB Tipo-C (DisplayPort sobre USB-C) - USB C (macho) a Mini DisplayPort (hembra) - Configuración sin controladores y es independiente del sistema operativo

Hardware

Política de Garantía 3 Years

ID del Conjunto de Chips VL103

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display 6.6 ft [2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Resoluciones Admitidas	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
<hr/>	
Conecotor(es)	
Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) 1 - Mini DisplayPort (20 pines)
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort). Este adaptador transmite una señal Mini DisplayPort monomodo de salida y no funciona con adaptadores de vídeo adicionales como Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI. El adaptador no es compatible con pantallas Thunderbolt
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10% ~ 85%
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Gris
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	12.0 in [306 mm]
Longitud del Producto	15.4 in [39.2 cm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.7 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 1.0 oz [28.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.6 cm]

Ancho de la Caja 4.8 in [12.2 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.3 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 1.2 oz [34.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.