

USB-C – HDMI 2.0変換ケーブル／1m／4K60Hz／HDR10 HBR3 UHD対応／DP 1.4 Altモード／Thunderbolt 3互換／ブラック／モニター変換ケーブル／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDP2HDMM1MB



USB-C™ – HDMI® アダプターケーブル。映像出力対応USB Type-C™デバイスのDisplayPortをHDMIモニタ、テレビ、プロジェクターに直接接続できる便利なソリューションです。このアダプターは接続距離1mに対応しており、MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™モデル 13/15など、DP altモードをサポートするUSB-Cデバイスで使用することができます。また、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

このアダプターケーブルは、1mの距離で直接接続を行います。他にアダプターやケーブルが不要なため、機器周りをすっきり保つことができます。StarTech.comでは、2 m USB-C – HDMIケーブルも提供しており、独自の用途にあった長さのケーブルを選ぶことができます。

このアダプターは、柔軟性と利便性に優れたUSB Type-Cポートを使用し、簡単に接続することができます。リバーシブルコネクタであるUSB-Cは、どちら側を上にしても差し込めるため、アダプターを一回で接続できます。コンピューターをワークステーションやオフィスのホットデスクに接続する際に、差し込み向きを間違えるということがありません。

1080pのHD画質の4倍に相当する4Kディスプレイやテレビは、驚きの画質を提供します。このアダプターは、USB Type-C接続に組み込まれたビデオ機能でUltra HDの4K画質を提供します。

このビデオアダプターは、1080pディスプレイとの下位互換性もあり、家庭やオフィスのHD対応機器でも使用できます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
- ・ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保

製品の特長

- ・アダプタ&ケーブル一体型: USB Type-C対応コンピュータを追加のアダプターなしで直接HDMIディスプレイに接続できる1m USB C - HDMIモニターケーブル。すっきりした配線が可能
- ・4K60HZ UHD解像度対応: 解像度4K60Hzに対応し、迫力のある画質を実現するUSB-C to HDMIケーブル
- ・USB TYPE-Cモニターアダプター: 機器のセットアップにマッチするオールブラックのUSBモニターケーブル
- ・リバーシブルUSB-Cコネクタ: どちら側を上にしても機器に接続できるリバーシブル設計のUSB-Cコネクタを採用したUSB C - HDMIアダプターケーブル
- ・Thunderbolt/USB 3.2タイプC互換: DP Altモードに対応するThunderboltポートおよびUSBタイプC 3.2ポートで動作するUSBC - HDMI変換ケーブル

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	1
AV出力	HDMI - 1.4
チップセットID	Parade - PS171
	VIA - VL103

性能

Video Revision	HDMI 1.4
最大アナログ解像度	1920x1200 or 1080p
最大デジタル解像度	3840x2160 @60Hz
対応解像度	1024x768
	1280x720 (HD 720p)
	1920x1080 (フルHD 1080p)
	1920x1200
	2560x1440
	2560x1600
	3840x2160 (Ultra HD 4K)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	7.1 サラウンドサウンド

コネクタ

コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB	1 – HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDP altモードに対応している必要があります。
注意	このアダプタを使用するには、USB-C端末側でビデオ (DP altモード)をサポートしている必要があります。

環境条件

動作温度	0° C to 35° C (32° F to 95° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	5%-80% RH 結露なし

物理的特徴

色	ブラック
アクセントカラー	ブラック
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	78.0 g [2.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	15.7 cm [6.2 in]
パッケージ横	12.9 cm [5.1 in]
パッケージ高さ	3.0 cm [1.2 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	96.0 g [3.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB-C – HDMIアダプタケーブル
---------	--------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品3年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。