

Kompakter USB-C auf Mini DisplayPort Adapter - 8K 60Hz/4K USB-C auf mDP 1.4
Videoadapter mit Schlüsselring - USB-C DP Alt Mode (HBR3 HDR DSC) auf mDP Monitor
- TB3 Kompatibel

Produkt-ID: CDP2MDPFC



Dieser kompakte USB-C™-auf-Mini-DisplayPort™-Adapter ist eine ultraportable Lösung für den Anschluss Ihres Laptops oder anderen Geräts mit einem USB-Type-C-Anschluss an einen 8K oder 4K-mDP-Monitor oder -Bildschirm. Der Adapter ist mit einem abnehmbaren, schnell anschließbaren Schlüsselring ausgestattet, der sich leicht an Ihrem Laptop oder Ihrer Projektortasche befestigen lässt und so für maximale Mobilität sorgt.

Dieser leichte USB-C-auf-Mini-DP-Adapter lässt sich problemlos überall hin mitnehmen. Er lässt sich bequem an Ihrer Tragetasche befestigen und ist so klein, dass er in Ihre Hosentasche passt. Damit eignet er sich ideal für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro oder für mobile Mitarbeiter, die unterwegs eine Verbindung herstellen müssen.

Die perfekte Lösung für:


- Präsentationen mit hoher Auflösung im Büro oder unterwegs
- Verbindungen zwischen Ihrem Smartphone bzw. Tablet und einem Mini-DisplayPort-Monitor
- Hot-Desking-Umgebungen

Der befestigte Schlüsselanhänger, der sich sicher an Ihrer Tragetasche anbringen lässt, damit er immer bei Ihren Geräten bleibt, hilft dabei, Ihren Displayadapter nicht mehr zu verlegen. Der Schlüsselanhänger kann einfach entfernt oder wieder am Adapter angebracht werden, sodass Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Der Adapter verfügt außerdem über ein integriertes 3,3 cm langes flexibles Kabel mit Faltmechanismus, wodurch er noch kompakter wird.

Um eine problemlose Verbindung zu gewährleisten, funktioniert dieser Videoadapter mit allen Ihren Mac- und Windows USB Type-C-Geräten und ist auch mit Thunderbolt™ 3 kompatibel. Zusätzliche

Software bzw. Treiber, die echte Plug-and-Play-Konnektivität unterstützen, sind nicht erforderlich.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie ihn an praktisch jeden 4K-mDP-Monitor an, wenn Sie im Büro oder unterwegs sind
- Schließen Sie Ihr Tablet oder Smartphone mit USB-C an ein größeres Display an
- Fügen Sie Ihrer Workstation einen zweiten Monitor hinzu

Merkmale

- **HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT:** USB-C auf Mini DisplayPort 1.4 (32.4Gbps) Adapter kompatibel mit HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60Hz (7680x4320), 5K 60Hz, 4K 120Hz & 1080p
- **TRAGBARES DESIGN:** Kompakter und leichter USB-C auf Mini DisplayPort Adapter ist perfekt für unterwegs; ausgestattet mit flexiblem Kabel und abnehmbarem Ring für den Schlüsselbund, der sicher an der Tasche befestigt werden kann
- **KOMPATIBILITÄT:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon & Extreme, Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook & Chromebook
- **GETESTET & VERIFIZIERT:** USB-C auf Mini DisplayPort Video Converter (Stecker auf Buchse) kompatibel mit 8K, 4K & 1080p Mini DP Monitoren/Displays inkl. Marken wie Dell Ultra Sharp, Samsung, Asus ProArt, Acer & LG
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** USB-C auf mDP Adapter Dongle unterstützt treiberloses Plug & Play Setup und ist kompatibel mit macOS, Windows, Linux & Chrome OS; funktioniert mit jedem USB Typ-C oder Thunderbolt 3 (DP Alt Mode) Gerät

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

	AV-Eingang	USB-C
	Ports	1
	AV-Ausgang	Mini-DisplayPort
	Audio	Ja
Leistung	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Unterstützte Auflösungen	7680×4320 (8K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	Mini-DisplayPort - 7.1-Kanal-Audio
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	1 - Mini DisplayPort
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren Nicht kompatibel mit Thunderbolt 1- oder 2-Displays bzw. Zubehör. Für diese Konfigurationen kann TBT3TBTADAP verwendet werden.
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5-90 % RH (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	1.9 in [4.7 cm]
Produktbreite	1.2 in [3.1 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	0.6 oz [18 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	2.6 in [6.5 cm]
Paketbreite	3.5 in [9.0 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [22 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C-zu-Mini DisplayPort-Adapter
--------------------	---------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.